




## Électrode de travail en Au, 3 mm

6.1257.210

Électrode de travail en or spéciale détection ampérométrique, diamètre 3 mm.

### Accessoires optionnels

| Order no.  | Description                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1257.270 | Électrode de travail Cu, 2 mm<br><br>Électrode de travail en cuivre spéciale détection ampérométrique, diamètre 2 mm. Électrode de travail en alternative à l'électrode en or pour la méthode d'analyse des hydrates de carbone. |

