



Câble de connexion, détecteur de fuites

6.2141.430

Câble de connexion entre le boîtier de raccordement et l'entrée du détecteur de fuite de la CI

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.2141.410	Câble Remote, CI - Agilent ICP-MS
	Câble de connexion pour la synchronisation des systèmes CI Metrohm (930 IC Flex et 940 Professional IC) et des systèmes Agilent ICP-MS



6.2149.310

Connection Box, commande Remote pour ICP-MS

Connecteur assurant l'interface entre le système Metrohm IC (Remote Box MSB) et le système Agilent ICP-MS sous MassHunter version 5.3 ou supérieure.



6.2141.420

Câble de connexion, Remote Box MSB

Câble de connexion entre le boîtier de raccordement et la Remote Box MSB

