



Kit d'accessoires de base pour un Professional IC Vario ou un Compact IC Flex.

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.01816.010	Tuyau silicone, 8/12 mm, 2 m
		Tuyau d'écoulement



1 STK

6.1602.210

Insert 5 x UNF 10/32 pour « Waste Collector »

Insert pour passage et support de maximum 5 capillaires pour déchets.



1 STK

6.1807.010

Connecteur Y pour tubes d.i. 6-9 mm

Pièce de connexion pour les tuyaux déchets



1 STK

6.1815.010

Ruban à spirale / 0.5 m

Pour maintenir ensemble différents câbles ou tuyaux.



2 STK

6.1816.020

Tuyau en silicone 6 mm d.i. / 1 m

Pour tuyaux d'écoulement



1 STK

6.2057.220

Support pour le Waste Collector

Support de fixation du Waste collector sur l'appareil CI.



1 STK

6.2151.020

Câble USB A - USB B 1,8 m

Câble de connexion USB



1 STK

6.2251.000

Douilles de repérage pour capillaires

Gaines colorées pour repérer les capillaires. Trois pièces parmi cinq couleurs différentes.



1 STK

6.2617.010

Outil pour joint de piston

Pour enlever et monter le joint de piston dans toutes les pompes CI



2 STK

6.2621.000

Clé à molette

Ouverture maximale: 20 mm. Pour appareils CI



1 STK

6.2621.030

Clé hexagonale 4 mm



1 STK

6.2621.050

Clé à fourche 1/4 in.

Pour vis 1/4 in. Pour appareils CI



1 STK

6.2621.080

Pince coupante pour capillaires

Outil de coupe pour découper facilement des capillaires en plastique de 1/16" et 1/8", y compris 5 lames de rechange.



1 STK

6.2621.100

Clé hexagonale 3 mm pour IC Sample Processor



2 STK

6.2739.000

Clé

Pour serrer les raccords à vis



1 STK

6.2743.080

Bouchon de fermeture pour trop-plein, 5 pièces

Pour appareils Professional IC



1 STK

6.2765.000

Récipient avec sortie GL 45 pour le Waste Collector

Récipient avec sortie GL 45 pour le Waste Collector.

