



OMNIS Workstation Module (1T/2P)

2.1024.0020

Modulo per l'installazione nell'OMNIS Sample Robot WSM. Il modulo contiene una postazione di lavoro per la gestione automatica dei contenitori portacampione e due pompe per la pulizia automatica (lavaggio e aspirazione) dei contenitori portacampione e dei sensori. La postazione di lavoro preleva il beaker per campioni per l'analisi. Tra un'analisi e l'altra, è possibile pulire o riporre i sensori utilizzati nel bicchiere di stoccaggio della postazione di lavoro. Se durante l'analisi è necessaria l'agitazione, è possibile integrare nella postazione di lavoro un agitatore magnetico o un agitatore ad elica separato.

Parti incluse 2.1024.0020

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

Modulo per l'installazione nell'OMNIS Sample Robot WSM. Il modulo contiene una postazione di lavoro per la gestione automatica dei contenitori portacampione e due pompe per la pulizia automatica (lavaggio e aspirazione) dei contenitori portacampione e dei sensori. La postazione di lavoro preleva il beaker per campioni per l'analisi. Tra un'analisi e l'altra, è possibile pulire o riporre i sensori utilizzati nel bicchiere di stoccaggio della postazione di lavoro. Se durante l'analisi è necessaria l'agitazione, è possibile integrare nella postazione di lavoro un agitatore magnetico o un agitatore ad elica separato.




Punta di aspirazione per titolazioni OMNIS automatizzate.



Adattatore per tubo di scarico su moduli Pick&Place e moduli pompa nel OMNIS Sample Robot Pick&Place.



Con protezione dalla luce e dalle strozzature.



1 PCS

6.01805.010

Tubo di connessione in PTFE / M8 / 66,5 cm

Con protezione dalla luce e dalle strozzature.



1 PCS

6.02705.000

Guida del tubo e del cavo

Per l'organizzazione di tubi e cavi tra modulo Pick&Place e titolatore



1 PCS

6.05001.110

Kit di accessori WSM (1T/2P)

Questo kit di accessori contiene tutti i componenti necessari per il collegamento con tubi di 1 pompa di lavaggio e 1 pompa di aspirazione sul modulo pompa dell'OMNIS Workstation Module (1T/2P). Oltre ai tubi flessibili preconfezionati con connettore Luer, sono compresi anche 2 clip per ognuno e tubi di pompaggio. Inoltre, il set contiene uno strumento per facilitare il collegamento dei connettori Luer.



2 PCS

6.1621.000

Contenitore da 10 L

Come recipiente di lavaggio o di scarico nei sistemi automatizzati



2 PCS

6.1621.100

Tappo per contenitore da 10 L

Tappo per contenitore da 10-L. Per un trasporto semplice e sicuro dei contenitori pieni.



1 PCS

6.2709.070

Giunto guida

Per il fissaggio di burette e punte di dosaggio nelle teste di titolazione e supporti di elettrodi



3 PCS

6.2740.020

Spruzzatore

Per la nebulizzazione fine della soluzione di lavaggio.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.01403.000	Testa di titolazione 6xNS14/ 3xNS9 (P&P) Testa di titolazione con 6 aperture NS14 e 3 NS 9 per l'utilizzo in moduli Pick&Place dell'OMNIS Sample Robot Pick&Place	
6.01403.010	Testa di titolazione 4xM10 (P&P) Testa di titolazione con 4 aperture M10 per l'utilizzo in moduli Pick&Place dell'OMNIS Sample Robot Pick&Place	
6.01403.020	Testa di titolazione 4xM10 per KFT (P&P) Testa di titolazione con 4 aperture M10 per la titolazione Karl Fischer in moduli Pick&Place dell'OMNIS Sample Robot Pick&Place con 4 raccordi a vite M10 e tappo.	
6.01403.030	Testa di titolazione 3xNS14/ 4x6,4mm (P&P) Testa di titolazione con 3 aperture NS14 e 4x 6,4 mm per l'utilizzo di beaker da 120 mL in moduli Pick&Place dell'OMNIS Sample Robot Pick&Place con 2 punte di dosaggio retratte. Preparata per l'equipaggiamento con tubi di lavaggio e scarico.	

6.01403.040 Testa di titolazione 2xNS14 (P&P)

Testa di titolazione con 2 aperture NS14 per l'utilizzo nei moduli Pick&Place dell'OMNIS Sample Robot Pick&Place con 3 punte di dosaggio ritratte. Preparata per l'equipaggiamento con ugelli di lavaggio. Un tubo di aspirazione è già inserito nella testa di titolazione.



6.01403.050 Testa di titolazione per KFT con punte rinforzate (P&P)

Testa di titolazione per la titolazione Karl Fischer in moduli Pick&Place dell'OMNIS Sample Robot Pick&Place. Oltre a 2 punte antidiffusione rinforzate, la testa di titolazione presenta un'apertura per l'utilizzo di un omogeneizzatore (Polytron 1300D) o un agitatore ad asta.



6.01403.060 Testa di titolazione 3xNS14/4x6,4 mm per beaker monouso da 200 mL (P&P)

Testa di titolazione con 3 aperture NS14 e 4x 6,4 per l'impiego dei beaker monouso in PP da 200 mL (6.1459.310) o dei beaker in vetro da 150 mL (alti, senza beccuccio) nei moduli Pick&Place dell'OMNIS Sample Robot Pick&Place con due punte di dosaggio retratte. Preparata per l'equipaggiamento con tubi di lavaggio e scarico.



6.01404.020 Adattatore per beaker per campioni da 200 mL

Adattatore per beaker per il centraggio del beaker per campioni da 200 mL sulla slitta del modulo Pick&Place.



6.01404.030 Adattatore per beaker per campioni OMNIS da 120 mL

Adattatore per beaker per il centraggio del beaker per campioni da 120 mL sulla slitta del modulo Pick&Place



6.01404.040 Adattatore per beaker per campioni OMNIS da 75 mL

Adattatore per beaker per il centraggio del beaker per campioni da 75 mL sulla slitta del modulo Pick&Place



6.01404.050 Adattatore per beaker per campioni da 150 mL

Adattatore per beaker per il centraggio del beaker per campioni da 150 mL sulla slitta del modulo Pick&Place.



2.1006.0010 OMNIS Rod Stirrer Sample Robot

Agitatore con cavo montato fisso (2,5 m) per il collegamento diretto all'OMNIS Sample Robot.



6.05800.540 Upgrade modulo Pick&Place WSM

Questo set contiene tutti i componenti per ampliare un OMNIS Workstation Module esistente (1T/0P) o (1T/2P) con una seconda postazione di lavoro. Grazie a questo ampliamento è possibile raddoppiare il numero di campioni.



6.05800.560 Upgrade agitatore WSM

Questo set contiene tutti i componenti per dotare una postazione di lavoro senza OMNIS Workstation Module di un agitatore magnetico.



6.05800.570 Upgrade del modulo di pompa peristaltico WSM

Questo set contiene tutti i componenti necessari per l'upgrade di un OMNIS Workstation Module con 2 pompe. Il set è utilizzabile sia per l'ampliamento da 0 a 2 pompe che per l'ampliamento da 2 a 4 pompe e permette una pulizia efficace di sensori e contenitori portacampione. Oltre alle pompe necessarie, il set contiene tutti i tubi flessibili e i contenitori necessari per un'altra pompa di lavaggio e aspirazione.



6.02700.020 Piastra di collegamento VSM

Questa piastra di collegamento unisce 2 OMNIS Workstation Module a un Sample Robot WSM M o L, conferendo ulteriore stabilità.



6.05700.010 Kit materiali di consumo modulo pompa OMNIS (2 canali)

Per ognuno due tubi di pompaggio e relative clip per la sostituzione nel modulo pompa OMNIS. Con un kit di materiali di consumo possono essere riattrezzate due pompe peristaltiche del modulo pompa.



6.05001.110 Kit di accessori WSM (1T/2P)

Questo kit di accessori contiene tutti i componenti necessari per il collegamento con tubi di 1 pompa di lavaggio e 1 pompa di aspirazione sul modulo pompa dell'OMNIS Workstation Module (1T/2P). Oltre ai tubi flessibili preconfezionati con connettore Luer, sono compresi anche 2 clip per ognuno e tubi di pompaggio. Inoltre, il set contiene uno strumento per facilitare il collegamento dei connettori Luer.



6.01462.010 Adattatore per testa di titolazione

Questo adattatore permette di utilizzare le teste di titolazione della generazione di Sample Processor (814/815/855) sui campionatori con teste di titolazione avvitabili.

