



Stampante per carta normale, ampiezza della carta 58 mm (40 colonne), interfaccia seriale RS 232C (DB9). U = 100...240 V, 50/60 Hz.

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	1.140.0200	Stampante ad impatto CUSTOM DP40-S4N Stampante per carta normale, ampiezza della carta 58 mm (40 colonne), interfaccia seriale RS 232C (DB9). U = 100...240 V, 50/60 Hz.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.2125.130	Cavo RS232, DB25 f - DB9 m Per connettere Metrohm RS232 interface (DB25) ad una stampante Custom DP40 o bilancia Mettler PG 5200	
6.2134.110	Cavo RS232 DB9 f - DB9 m Per collegare interfaccia Metrohm RS232 (DB9) alla stampante Custom DP40. Per Titrino, o 756/831 KF Coulometer. Cavo di estensione RS232 (1:1)	