



Stampante ad aghi TX-900MH

2.143.0200

Stampante ad aghi compatta con interfaccia USB e RS232 per

- 900 Touch Control (+)
- 915 KF Ti-Touch (+)
- 916 Ti-Touch (+)
- 917 Coulometer (+)
- 91X Meter (+)
- Eco Dosimat/Titrator (+)
- 877/848 Titrino plus (occorre in aggiunta 6.2151.100)
- 865/876 Dosimat plus (occorre in aggiunta 6.2151.100)
- 862 Compact Titrosampler (occorre in aggiunta 6.2151.100)
- 870 KF Titrino plus (occorre in aggiunta 6.2151.100)
- 899 Coulometer (occorre in aggiunta 6.2151.100)

(+) Cavo incluso nel volume di fornitura

Parti incluse 2.143.0200

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

1 PCS	1.143.0200	Stampante ad aghi TX-900MH
-------	------------	----------------------------

Stampante ad aghi compatta con interfaccia USB ed RS232 per

900 Touch Control

915 KF Ti-Touch

916 Ti-Touch

917 Coulometer

877 / 848 Titrino plus

865 / 876 Dosimat plus

91X Meter (cavo 6.2151.140)

Eco Dosimat

Eco Titrator

Eco Coulometer

862 Compact Titrosampler

870 KF Titrino plus

899 Coulometer



2 PCS	6.9001.070	Rotolo di carta per TX-900MH
-------	------------	------------------------------

Rotolo di carta per stampante ad aghi TX-900MH



1 PCS	6.9002.070	Nastro di inchiostro per stampante ad aghi TX-900MH
-------	------------	---



1 PCS

6.2151.140

Cavo a Y USB A St - USB B St - Mini B St

Cavo a Y per il collegamento di una stampante USB ai pH /Conductometer 912/913/914. Con questo cavo è possibile collegare contemporaneamente una stampante e l'alimentatore allo strumento di misura.



1 PCS

6.2134.040

Cavo di collegamento RS-232 DB9 - IBM-PC(DB9)

Per il collegamento tra interfaccia RS-232 Metrohm e PC. Per Titrino, Titrino plus e 756, 831 KF Coulometer, RS-232/USB Box



1 PCS

6.2151.020

Cavo USB A - USB B 1.8 m

Cavo di collegamento USB



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.9002.070	Nastro di inchiostro per stampante ad aghi TX-900MH



6.9001.070	Rotolo di carta per TX-900MH
	Rotolo di carta per stampante ad aghi TX-900MH



6.2151.100	Adattatore USB Mini (OTG) - USB A
	Per la connessione di strumenti USB.



6.9001.080	Etichetta adesiva continua per TX-900MH
	Rotolo di carta autoadesiva per stampante ad aghi TX-900MH

