



802 Stirrer per campionatore

2.802.0020

Agitatore a elica per campionatore e Sample Processor.

Con elica 6.1909.020 Propeller stirrer da 104 mm e cavo fisso.

Parti incluse 2.802.0020

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	1.802.0010	802 Rod Stirrer per 727 Ti Stand
		Agitatore ad elica con regolatore della velocità 6.2137.000 separati ed elica di agitazione 6.1909.010.



1 PCS

6.1909.020

Elica di agitazione/ 95 mm

Elica d'agitazione, lunghezza a partire dal bordo inferiore del SGJ: 104 mm. Da usare con i beaker degli agitatori ad elica 722, 802 Rod Stirrer



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.1909.050	Elica di agitazione/ 102 mm Elica di agitazione per l'utilizzo dell'802 Stirrer con cestello portacampioni per beaker da 120 mL (6.1459.300)	
6.1909.060	Elica di agitazione/ 95 mm Elica agitatrice con 3 alette per agitazione intensa	