




819 Advanced IC Detector (PEEK)

2.819.0110

Top della classe dei detector di conducibilità per misure con e senza soppressione. Stabilità della temperatura migliore dello 0.01 °C. Protetto da una gabbia di Faraday. La parte umida e quella elettronica sono separate. Soppressione elettronica. Versione in PEEK.

Parti incluse 2.819.0110

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	1.732.0110	732 IC Detector
		Top della classe dei detector di conducibilità per misure con e senza soppressione. Stabilità della temperatura migliore dello 0.01 °C. Protetto da una gabbia di Faraday. La parte umida e quella elettronica sono separate. Soppressione elettronica. Versione in PEEK.



1 PCS

1.819.0010

819 Advanced IC Detector (metallo)

Top della classe dei detector di conducibilità per misure con e senza soppressione. Stabilità della temperatura migliore dello 0.01 °C. Protetto da una gabbia di Faraday. La parte umida e quella elettronica sono separate. Soppressione elettronica. Versione in acciaio.



1 PCS

6.2125.090

RS232 cavo 1 m / 25-pin D - sub 25

Cavo di estensione RS232 (1:1). Con schermatura speciale



1 PCS

6.2125.110

Cavo RS232 - PC, DB25/9

Per la connessione tra Metrohm RS232 interface - PC. Da usare con pH Meter, Titrino, KF Coulometer, VA Trace Analyzer



1 PCS

6.2248.000

Placca magnetica per l'identificazione degli strumenti

Per strumenti IC



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.2134.140	Cavo 771 (analogico) - 819 Connessione del segnale analogico e dello start alla 771

