



941 Eluent Production Module

2.941.0010

Il 941 Eluent Production Module consente la produzione automatica di un eluente. Consente il funzionamento continuo senza intervento manuale e garantisce tempi di ritenzione stabili. È compatibile con tutti gli strumenti Metrohm IC e viene controllato da Magic Net.

Parti incluse 2.941.0010

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	1.941.0010	941 Eluent Production Module

Il 941 Eluent Production Module consente la produzione automatica di un eluente. Consente il funzionamento continuo senza intervento manuale e garantisce tempi di ritenzione stabili. È compatibile con tutti gli strumenti Metrohm IC e viene controllato da Magic Net.



1 PCS

1.800.0030

800 Dosino (lunghezza del cavo 1,5 m)

Azionamento con hardware di scrittura/lettura per unità di dosaggio intelligenti. Con cavo fisso (lunghezza 1,5 m).



1 PCS

6.1546.030

Pinza per pistone

Per pistoni delle 807 Dosing Unit o unità cilindro OMNIS.



1 PCS

6.1602.160

Sifone per bottiglia per eluenti e reagenti GL - 45

Per bottiglie di eluente, reagente e di lavaggio con connessioni per tubo di assorbimento e tubo di aspirazione.



1 PCS

6.1608.070

Bottiglia per eluente / 2 L / GL 45



1 PCS

6.1618.050

Adattatore con filettatura da 40 mm a GL 45

Adattatore per bottiglie con filettatura 40 mm a GL45.



1 PCS

6.1621.000

Contenitore da 10 L

Come recipiente di lavaggio o di scarico nei sistemi automatizzati



1 PCS

6.1621.100

Tappo per contenitore da 10 L

Tappo per contenitore da 10-L. Per un trasporto semplice e sicuro dei contenitori pieni.



1 PCS

6.1624.000

Adattatore SGJ 14 per l'assorbitore 6.1619.XXX

Adattatore SGJ 14. Parte del 6.1619.010 del Dilution Sample Processor.



1 PCS

6.1626.000

Sifone per bottiglia GL 45 per Levelsensor

Questo sifone per bottiglie, dotato di sensori 6.2769.XXX, costituisce i Levelsensor EMPTY o FULL per bottiglie e contenitori.



4 PCS

6.1805.530

Tubo in FEP / M6 / 2 m

Con protezione dalla luce e dalla strozzature



1 PCS

6.1808.280

Adattatore per la porta 4 dell'807 Dosing Unit, M6
interno

Adattatore per l'utilizzo della porta 4 dell'807 Dosing Unit per il collegamento con un tubo in FEP/M6.



1 PCS

6.1815.010

Fascia a spirale da 0.5 m

Per tenere insieme differenti cavi o tubi



1 PCS

6.1819.100

Tubo di aspirazione in FEP per bottiglia da 2 L

Tubo di aspirazione per sifone per bottiglia con connettore M6. Per la produzione di eluenti.



1 PCS

6.1819.110

Tubo di aspirazione in FEP per tanica

Tubo di aspirazione per sifone su tanica con connettore M6. Per la produzione di eluenti.



1 PCS

6.2151.000

Cavo USB A – Mini-DIN a 8 poli

Cavo controller.



1 PCS

6.2151.060

Cavo per Level Control ed Eluent Production Module

Cavo di collegamento per Sensore e Level Control o Eluent Production Module.



1 PCS

6.2744.200

Adattatore con filettatura esterna UNF 10/32, interna M6

Raccordo di connessione tra capillari in PEEK 1/16 in. E tubi di trasferimento (M6)



1 PCS

6.2769.000

Sensore FULL per Levelsensor

Questo sensore, montato sul sifone per bottiglia 6.1626.000, costituisce il Levelsensor FULL per bottiglie e contenitori da 1 L e 2 L. Sono contenuti due aste del sensore, un tubo di ingresso e un supporto per il fissaggio del tubo a una delle aste del sensore.



1 PCS

6.3032.250

807 Dosing Unit 50 mL

807 Dosing Unit con chip dati integrato, con cilindro in vetro da 50 mL e protezione dalla luce, montabile sulla bottiglia del reagente con filettatura in vetro ISO/DIN GL 45. Tubo di connessione in FEP, punta antidiffusione.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.2769.100	Sensore EMPTY per Levelsensor per bottiglie da 1 L	
6.2769.110	Sensore EMPTY per Levelsensor per bottiglie da 2 L	
6.2769.120	Sensore EMPTY per Levelsensor per contenitori da 10 L	
6.5330.090	Equipaggiamento IC: eluente supplementare sull'Eluent Production Module	

6.1626.000

Sifone per bottiglia GL 45 per Levelsensor

Questo sifone per bottiglie, dotato di sensori 6.2769.XXX, costituisce i Levelsensor EMPTY o FULL per bottiglie e contenitori.



6.2151.060

Cavo per Level Control ed Eluent Production Module

Cavo di collegamento per Sensore e Level Control o Eluent Production Module.

