



942 Extension Module Vario Prep 2

2.942.0020

Il 942 Extension Module Vario Prep 2 è un modulo di estensione per la famiglia di strumenti Professional IC Vario. Moltiplica le possibilità della preparazione del campione in linea e del Liquid Handling in sistemi Professional IC Vario.

Applicazioni tipiche

- Dialisi in linea con sistemi Vario a due canali
- Dialisi in linea con sistemi senza campionatore
- Tecniche di commutazione colonna e di taglio

Parti incluse 2.942.0020

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

Il 942 Extension Module Vario Prep 2 è un modulo di estensione per la famiglia di strumenti Professional IC Vario. Moltiplica le possibilità della preparazione del campione in linea e del Liquid Handling in sistemi Professional IC Vario.



Applicazioni tipiche

- Dialisi in linea con sistemi Vario a due canali
- Dialisi in linea con sistemi senza campionatore
- Tecniche di commutazione colonna e di taglio

Per tutti gli strumenti IC



Per la valvola di iniezione, con 2 viti di fissaggio in PEEK



Per la soluzione campione nella dialisi in linea.



1 PCS

6.1831.060

Capillare in PEEK 0.5 mm i.d., 1 m

Per dialisi in linea e per Sample Changers. Per IC Dialysis Unit, IC Sample Processor, Compact IC Autosampler, IC Filtration Sample Processor, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit



1 PCS

6.1831.100

Capillare in PEEK 0.25 mm i.d., 1 m



1 PCS

6.2156.060

Cable Extension Module - Professional IC, 40 cm

Cable connecting the extension module with the Professional IC instrument



1 PCS

6.2251.000

Fascetta per la marcatura di capillari

Parti di tubi restringibili colorati per marcare capillari. Per ognuno tre pezzi di cinque colori diversi.





Con connessione UNF 10/32. Per strumenti IC, dialisi in linea (connessione per capillari in PEEK)



Collegamento vite di pressione e tubo della pompa. 2 pezzi. Per apparecchiature IC con pompa peristaltica.



Versione corta. Con connessione UNF 10/32. 5 pezzi. Parti di ricambio per testa della pompa in PEEK.




2 PCS


6.2744.160

Accoppiatore/UNF 10/32 con dispositivo di sicurezza

Dispositivo di sicurezza per il collegamento di un tubo di pompaggio ad un ugello



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.2103.170	Adattatore per il sensore di perdite sul Professional IC Adattatore per la connessione di due sensori di perdita a uno strumento IC.	
6.2156.070	Cavo Extension Module - Professional IC, 1 m Cavo per il collegamento di un Extension Module a uno strumento IC.	
6.5332.000	Kit flessibile IC per 2° Extension Module	
6.2057.130	Supporto per cella di dialisi Supporto per cella di dialisi	



Software per cromatografia con funzionalità Client/Server di Metrohm per il controllo di tutti i sistemi Professional IC intelligenti, gli strumenti Compact IC e le relative periferiche, di tutti i rilevatori e dei vari autocampionatori, 800 Dosino, 771 Compact Interface ecc.

Il software consente il controllo, l'acquisizione, la valutazione e il monitoraggio dei dati, nonché la creazione di report delle analisi ionocromatografiche.

I dati e i metodi vengono memorizzati a livello centrale sul Server.

Interfaccia utente grafica per operazioni di routine, ampi programmi di banche dati, sviluppo di metodi, configurazione e controllo manuale del sistema; amministrazione utenti molto flessibile, operazioni su banche dati potenti, ampie funzioni di esportazione dei dati, generatore di report configurabile individualmente, controllo e monitoraggio di tutti i componenti di sistema e dei risultati della cromatografia.

MagIC Net Multi soddisfa per intero le prescrizioni FDA 21 CFR Part 11 nonché la Buona pratica di laboratorio.

MagIC Net è disponibile in 15 lingue di dialogo: tedesco, inglese, cinese, cinese tradizionale, francese, italiano, spagnolo, portoghese, bulgaro, ceco, ungherese, giapponese, coreano, russo, slovacco

Questa versione prevede un aggiornamento dell'interfaccia utente grafica che, tra le altre cose, ha migliorato il ridimensionamento e la nitidezza dell'interfaccia utente sui monitor 4K.

Sono state inoltre migliorate le prestazioni per i sistemi Client-Server con i Server esterni alla rete aziendale interna.

Versione Client/Server con 3 licenze
