



# 942 Extension Module Vario HPG

2.942.0040

Il 942 Extension Module Vario HPG è un modulo di estensione per la famiglia di strumenti Professional IC Vario. Consente l'alimentazione di un ulteriore eluente in un sistema per gradienti ad alta pressione Professional IC Vario.

## Applicazioni tipiche

- Sistemi con gradiente di alta pressione con fino a quattro eluenti

## Parti incluse 2.942.0040

| Qt. | Order no. | Descrizione |
|-----|-----------|-------------|
|-----|-----------|-------------|

Il 942 Extension Module Vario HPG è un modulo di estensione per la famiglia di strumenti Professional IC Vario. Consente l'alimentazione di un ulteriore eluente in un sistema per gradienti ad alta pressione Professional IC Vario.

Applicazioni tipiche

- Sistemi con gradiente di alta pressione con fino a quattro eluenti



Per bottiglie di eluente, reagente e di lavaggio con connessioni per tubo di assorbimento e tubo di aspirazione.



Per riempire con materiale di assorbimento.



1 PCS      6.1805.060      Tubo in FEP / M6 / 60 cm  
Con protezione dalla luce e dalla strozzature



---

1 PCS      6.1831.100      Capillare in PEEK 0.25 mm i.d., 1 m



---

1 PCS      6.1834.080      Tubo di aspirazione, 2 m

Tubo di aspirazione eluente per gli strumenti Professional IC per il collegamento al degasatore IC.

Opzionale:

adattatore per tubo 6.2744.210 per filtro di aspirazione

filtro di aspirazione 6.2821.090

adattatore 1/16 in/2,5 mm 6.2744.230 per il collegamento del tubo di aspirazione alla pompa IC in assenza del degasatore



---

1 PCS      6.2023.020      Clip per SGJ 14/15

Clip per SGJ 14/16



1 PCS

6.2251.000

Fascetta per la marcatura di capillari

Parti di tubi restringibili colorati per marcare capillari. Per ognuno tre pezzi di cinque colori diversi.



1 PCS

6.2621.030

Chiave esagonale 4 mm



1 PCS

6.2621.100

Chiave a brugola da 3 mm per IC Sample Processor



1 PCS

6.2156.060

Cable Extension Module - Professional IC, 40 cm

Cable connecting the extension module with the Professional IC instrument



1 PCS

6.2744.070

Viti di fissaggio corte

Versione corta. Con connessione UNF 10/32. 5 pezzi. Parti di ricambio per testa della pompa in PEEK.




1 PCS

6.2744.210

Adattatore del tubo per filtri di aspirazione (ProfIC)

Per strumenti Professional IC



1 PCS

6.2758.000

Spirale di miscelazione per gradienti ad alta pressione

Spirale di miscelazione (capillare in PEEK da 430  $\mu$ L, 970 x 0,75 mm) con connettore a T UNF 10/32 per la miscelazione di gradienti ad alta pressione.



1 PCS

6.2816.020

Siringa da 10 mL con connessione Luer

Per diverse applicazioni in IC e VA



1 PCS

6.2816.040

Ago per lo spurgo

Con tubi in PTFE e connessione di tipo Luer. Per siringhe. Per l'aspirazione degli eluenti.



---

1 PCS

6.2821.090

Filtro di aspirazione

Grandezza dei pori: 27 µm. Set da 5 pezzi. Per tubo di aspirazione (6.1834.000) e tubi di filtrazione (6.1821.040) e (6.1821.050).




---

1 PCS

6.2821.130

Ricambi per filtri in linea

Ricambi per filtri in linea.



## Accessori opzionali

| Order no.  | Descrizione                                                                                                                                 |                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2103.170 | Adattatore per il sensore di perdite sul Professional IC<br><br>Adattatore per la connessione di due sensori di perdita a uno strumento IC. |    |
| 6.2156.070 | Cavo Extension Module - Professional IC, 1 m<br><br>Cavo per il collegamento di un Extension Module a uno strumento IC.                     |    |
| 6.2617.040 | Utensile per la guarnizione del pistone Macro<br><br>Per rimuovere e montare la guarnizione del pistone in tutte le teste pompanti Macro    |  |
| 6.2741.040 | Utensile per la guarnizione del pistone in PE/PTFE<br><br>Per tutte le teste pompanti Macro                                                 |  |

6.2744.240

Connettore a croce UNF 10/32 PEEK

Connettore a croce con quattro connettori per la miscelazione di tre soluzioni.



---

6.2824.130

Testa della pompa macro in PEEK

Testa della pompa macro per strumenti IC intelligenti, gamma di flusso da 0,1 a 20 mL/min, pressione massima 12,5 MPa.



---

6.5332.000

Kit flessibile IC per 2° Extension Module





Software per cromatografia con funzionalità Client/Server di Metrohm per il controllo di tutti i sistemi Professional IC intelligenti, gli strumenti Compact IC e le relative periferiche, di tutti i rilevatori e dei vari autocampionatori, 800 Dosino, 771 Compact Interface ecc.

Il software consente il controllo, l'acquisizione, la valutazione e il monitoraggio dei dati, nonché la creazione di report delle analisi ionocromatografiche.

I dati e i metodi vengono memorizzati a livello centrale sul Server.

Interfaccia utente grafica per operazioni di routine, ampi programmi di banche dati, sviluppo di metodi, configurazione e controllo manuale del sistema; amministrazione utenti molto flessibile, operazioni su banche dati potenti, ampie funzioni di esportazione dei dati, generatore di report configurabile individualmente, controllo e monitoraggio di tutti i componenti di sistema e dei risultati della cromatografia.

MagIC Net Multi soddisfa per intero le prescrizioni FDA 21 CFR Part 11 nonché la Buona pratica di laboratorio.

MagIC Net è disponibile in 15 lingue di dialogo: tedesco, inglese, cinese, cinese tradizionale, francese, italiano, spagnolo, portoghese, bulgaro, ceco, ungherese, giapponese, coreano, russo, slovacco

Questa versione prevede un aggiornamento dell'interfaccia utente grafica che, tra le altre cose, ha migliorato il ridimensionamento e la nitidezza dell'interfaccia utente sui monitor 4K.

Sono state inoltre migliorate le prestazioni per i sistemi Client-Server con i Server esterni alla rete aziendale interna.

Versione Client/Server con 3 licenze

---