



942 Extension Module Vario ChS/PP

2.942.0300

Il 942 Extension Module Vario ChS/PP è un modulo di estensione per la famiglia di strumenti Professional IC Vario. Consente l'integrazione di una soppressione chimica completa con pompa peristaltica per la rigenerazione del soppressore o la neutralizzazione in linea o la rimozione di cationi in linea in un sistema Professional IC Vario.

Applicazioni tipiche:

- Soppressione chimica per il secondo canale di analisi
- Neutralizzazione in linea o eliminazione dei cationi in linea

Parti incluse 2.942.0300

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

Il 942 Extension Module Vario ChS/PP è un modulo di estensione per la famiglia di strumenti Professional IC Vario. Consente l'integrazione di una soppressione chimica completa con pompa peristaltica per la rigenerazione del soppressore o la neutralizzazione in linea o la rimozione di cationi in linea in un sistema Professional IC Vario.



Applicazioni tipiche:

- Soppressione chimica per il secondo canale di analisi
- Neutralizzazione in linea o eliminazione dei cationi in linea

Kit di accessori per la soppressione chimica (ChS) per strumenti Professional IC Vario e Compact IC Flex. Senza rotore di soppressione.



Per collegare capillari 1/16". Da usare per le soluzioni ausiliarie dell'MSM e nella MISIP.



Bottiglia per soluzioni ausiliarie.



1 PCS

6.1803.030

Capillare in PTFE 0.5 mm i.d. / 3 m

Capillari per dialisi in linea, per Dialysis Unit, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit




2 PCS

6.1826.420

Tubo di pompaggio PharMed® (arancio/giallo) 3 tappi

Per la rigenerazione MSM con pompa peristaltica.



1 PCS

6.2156.070

Cavo Extension Module - Professional IC, 1 m

Cavo per il collegamento di un Extension Module a uno strumento IC.



1 PCS

6.2251.000

Fascetta per la marcatura di capillari

Parti di tubi restringibili colorati per marcare capillari. Per ognuno tre pezzi di cinque colori diversi.



1 PCS

6.2744.034

Accoppiamento in Olive/UNF 10/32, 2 x

Collegamento vite di pressione e tubo della pompa. 2 pezzi. Per apparecchiature IC con pompa peristaltica.



2 PCS

6.2744.180

Connessione per tubo di pompaggio con blocco di sicurezza e filtro

Per la connessione di un tubo di pompaggio e di un capillare con filtro integrato



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.2832.000	Rotore MSM A Rotore del soppressore per tutti gli strumenti IC con MSM	
6.2835.000	Rotore SPM A Rotore per la preparazione in linea del campione con scambiatore cationico	
6.2842.000	MSM-HC Rotore A Rotore soppressore per tutti gli strumenti IC con MSM-HC (Metrohm Suppressor Module con elevata capacità)	
6.2842.020	Giunto adattatore, MSM Con il giunto adattatore possono essere installati nella cassa del rotore sia l'MSM Rotor A che l'MSM-LC Rotor A.	

6.2844.000

MSM-LC Rotore A

Rotore soppressore per l'impiego con due colonne.



6.2103.170

Adattatore per il sensore di perdite sul Professional IC

Adattatore per la connessione di due sensori di perdita a uno strumento IC.





Software per cromatografia con funzionalità Client/Server di Metrohm per il controllo di tutti i sistemi Professional IC intelligenti, gli strumenti Compact IC e le relative periferiche, di tutti i rilevatori e dei vari autocampionatori, 800 Dosino, 771 Compact Interface ecc.

Il software consente il controllo, l'acquisizione, la valutazione e il monitoraggio dei dati, nonché la creazione di report delle analisi ionocromatografiche.

I dati e i metodi vengono memorizzati a livello centrale sul Server.

Interfaccia utente grafica per operazioni di routine, ampi programmi di banche dati, sviluppo di metodi, configurazione e controllo manuale del sistema; amministrazione utenti molto flessibile, operazioni su banche dati potenti, ampie funzioni di esportazione dei dati, generatore di report configurabile individualmente, controllo e monitoraggio di tutti i componenti di sistema e dei risultati della cromatografia.

MagIC Net Multi soddisfa per intero le prescrizioni FDA 21 CFR Part 11 nonché la Buona pratica di laboratorio.

MagIC Net è disponibile in 15 lingue di dialogo: tedesco, inglese, cinese, cinese tradizionale, francese, italiano, spagnolo, portoghese, bulgaro, ceco, ungherese, giapponese, coreano, russo, slovacco

Questa versione prevede un aggiornamento dell'interfaccia utente grafica che, tra le altre cose, ha migliorato il ridimensionamento e la nitidezza dell'interfaccia utente sui monitor 4K.

Sono state inoltre migliorate le prestazioni per i sistemi Client-Server con i Server esterni alla rete aziendale interna.

Versione Client/Server con 3 licenze
