



943 Professional Reactor Vario

2.943.0110

Il 943 Professional Reactor Vario è un reattore riscaldabile sviluppato appositamente per derivatizzazioni pre- e postcolonna. Convince per la sua robustezza, la sua alta velocità di riscaldamento e la possibilità di eseguire reazioni fino a 150 °C compresi.

Parti incluse 2.943.0110

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	1.943.0010	943 Professional Thermostat / Reactor Vario



1 PCS

6.1015.100

Metrosep BP 1 Guard/2,0

La Metrosep BP 1 Guard/2,0 viene impiegata per la generazione di una pressione d'esercizio sufficiente nel percorso di flusso di reagenti postcolonna. Viene utilizzata in combinazione con una pompa ad alta pressione per il trasporto del reagente postcolonna nel Professional Reactor.



1 PCS

6.1803.150

PTFE Capillary i.d. 0.25 mm / 1 m



2 PCS

6.1831.100

Capillare in PEEK 0.25 mm i.d., 1 m



1 PCS

6.2151.020

Cavo USB A - USB B 1.8 m

Cavo di collegamento USB



1 PCS

6.2621.100

Chiave a brugola da 3 mm per IC Sample Processor



1 PCS

6.2621.140

Chaive esagonale 2.5 mm



1 PCS

6.2744.010

Viti di fissaggio 5x

Con connessione UNF 10/32. Per strumenti IC, dialisi in linea
(connessione per capillari in PEEK)



1 PCS

6.2744.014

Viti di fissaggio 2x

Con connessione UNF 10/32. Per strumenti IC, dialisi in linea
(connessione per capillari in PEEK)



1 PCS


6.2845.100

Piastra di reazione completa per Professional Reactor

Piastra di reazione intelligente con reattore per applicazioni PCR.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.1602.200	Sifone per bottiglia 2 x M6, 1 x M8 per 6.1608.120 Sifone per bottiglia di eluente in PP per eluenti, soluzioni di derivazione dalle postcolonne ecc. Con tali sifoni la bottiglia in PP per eluente può essere addizionata di pressione gassosa.	
6.1608.120	Bottiglia per eluente in PP, 2 L Bottiglia per eluente per applicazioni in cui il vetro deve essere evitato.	
6.1836.020	Capillari di preriscaldamento con anima, 1,44 m Capillari di preriscaldamento per Professional Reactor / Heater	
6.2061.110	Vaschetta con sensore per Professional IC Instruments	

6.2061.120

System Connector

Consente la combinazione di un IC Module con la superficie di un Professional IC con un Compact IC



6.2744.320

Accoppiamento in PEEK M6 / UNF 10/32

Collega tubi di trasferimento (M6) con capillari (UNF 10/32)



6.2845.110

Piastra di reazione HT completa per Professional Reactor


Piastra di reazione con reattore per applicazioni PCR a elevate temperature (> 120 °C). Con capillari del reattore PEEK.



6.2845.200

Reattore completo per 6.2845.100


Reattore supplementare per piastra di reazione



6.2845.600

Supporto per colonna completo per Professional Thermostat

Supporto per colonna intelligente per Professional Thermostat



6.2061.100

Portabottiglia strumenti Professional IC

Coperchio del dispositivo e portabottiglie per strumenti Professional IC.



6.2845.210

Reattore HT completo per 6.2845.110

Reattore per applicazioni PCR a elevate temperature (> 120 °C). Con capillari del reattore PEEK.

