



943 Professional Thermostat Vario

2.943.0210

Il 943 Professional Thermostat Vario è un forno per colonne stand alone per max. due colonne con una lunghezza massima di 150 mm. Convince per la sua alta velocità di riscaldamento e la possibilità di far funzionare insieme due colonne di separazione fino a 80°C.

Parti incluse 2.943.0210

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	1.943.0010	943 Professional Thermostat / Reactor Vario



1 PCS

6.1831.100

Capillare in PEEK 0.25 mm i.d., 1 m



1 PCS

6.2151.020

Cavo USB A - USB B 1.8 m

Cavo di collegamento USB



1 PCS

6.2621.100

Chiave a brugola da 3 mm per IC Sample Processor



1 PCS

6.2621.140

Chaive esagonale 2.5 mm



1 PCS

6.2744.040

2 accoppiatori UNF 10/32

Per collegare capillari da 1/16 in. Per gli strumenti IC



1 PCS

6.2744.070

Viti di fissaggio corte

Versione corta. Con connessione UNF 10/32. 5 pezzi. Parti di ricambio per testa della pompa in PEEK.




1 PCS

6.2845.600

Supporto per colonna completo per Professional
Thermostat

Supporto per colonna intelligente per Professional Thermostat



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.1015.100	Metrosep BP 1 Guard/2,0 La Metrosep BP 1 Guard/2,0 viene impiegata per la generazione di una pressione d'esercizio sufficiente nel percorso di flusso di reagenti postcolonna. Viene utilizzata in combinazione con una pompa ad alta pressione per il trasporto del reagente postcolonna nel Professional Reactor.	
6.1602.200	Sifone per bottiglia 2 x M6, 1 x M8 per 6.1608.120 Sifone per bottiglia di eluente in PP per eluenti, soluzioni di derivazione dalle postcolonne ecc. Con tali sifoni la bottiglia in PP per eluente può essere addizionata di pressione gassosa.	
6.1608.120	Bottiglia per eluente in PP, 2 L Bottiglia per eluente per applicazioni in cui il vetro deve essere evitato.	
6.2061.100	Portabottiglia strumenti Professional IC Coperchio del dispositivo e portabottiglie per strumenti Professional IC.	



6.2061.120


System Connector

Consente la combinazione di un IC Module con la superficie di un Professional IC con un Compact IC



6.2744.330

Giunto a Y 3 x UNF 10/32



6.2845.100

Piastra di reazione completa per Professional Reactor


Piastra di reazione intelligente con reattore per applicazioni PCR.



6.2845.110

Piastra di reazione HT completa per Professional Reactor


Piastra di reazione con reattore per applicazioni PCR a elevate temperature ($> 120\text{ }^{\circ}\text{C}$). Con capillari del reattore PEEK.



6.2845.200

Reattore completo per 6.2845.100

Reattore supplementare per piastra di reazione



6.2845.210

Reattore HT completo per 6.2845.110

Reattore per applicazioni PCR a elevate temperature ($> 120\text{ }^{\circ}\text{C}$). Con capillari del reattore PEEK.

