




944 Professional UV/VIS Detector Vario


2.944.0010

Il 944 Professional UV/VIS Detector Vario è il rilevatore UV/VIS intelligente di Metrohm. Consente di quantificare in modo sicuro e affidabile sostanze che sono attive nel campo ultravioletto o visibile. La rilevazione avviene tramite un array di diodi.

Parti incluse 2.944.0010

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	1.944.0010	944 Professional UV/VIS Detector Vario

Il 944 Professional UV/VIS Detector Vario è il rilevatore UV/VIS intelligente di Metrohm. Consente di quantificare in modo sicuro e affidabile sostanze che sono attive nel campo ultravioletto o visibile. La rilevazione avviene tramite un array di diodi.



2 PCS

6.1831.100

Capillare in PEEK 0.25 mm i.d., 1 m



1 PCS

6.2151.020

Cavo USB A - USB B 1.8 m

Cavo di collegamento USB



1 PCS

6.2744.070

Viti di fissaggio corte

Versione corta. Con connessione UNF 10/32. 5 pezzi. Parti di ricambio per testa della pompa in PEEK.



1 PCS

6.2839.130

Cella di misurazione a flusso continuo per 944

Cella di misurazione a flusso continuo PEEK per 944 Professional UV/VIS Detector Vario



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.2061.100	Portabottiglia strumenti Professional IC Coperchio del dispositivo e portabottiglie per strumenti Professional IC.	
6.2061.110	Vaschetta con sensore per Professional IC Instruments	
6.2061.120	System Connector Consente la combinazione di un IC Module con la superficie di un Professional IC con un Compact IC	
2.943.0110	943 Professional Reactor Vario Il 943 Professional Reactor Vario è un reattore riscaldabile sviluppato appositamente per derivatizzazioni pre- e postcolonna. Convince per la sua robustezza, la sua alta velocità di riscaldamento e la possibilità di eseguire reazioni fino a 150 °C compresi.	

2.943.0210

943 Professional Thermostat Vario


Il 943 Professional Thermostat Vario è un forno per colonne stand alone per max. due colonne con una lunghezza massima di 150 mm. Convince per la sua alta velocità di riscaldamento e la possibilità di far funzionare insieme due colonne di separazione fino a 80°C.



6.2764.000

Guarnizioni sostitutive 62839130

Guarnizioni sostitutive per la cella di misurazione a flusso continuo 10 mm (6.2839.130) per strumenti UV/VIS



6.2804.060

Lampada al deuterio (UV) per strumenti UV/VIS

Lampada di ricambio per la gamma UV



6.2804.100

Lampada alogena (Vis) per Professional UV/VIS Detector

Lampada di ricambio per la gamma visibile per il 944 Professional UV/VIS Detector Vario

