




Booster attuale 20 A

3500003600

Il modulo Booster20A aumenta la corrente massima del PGSTAT302N a 20 Ampere. La tensione conforme del sistema è di 20 V in combinazione con il Booster20A.

Con il suo tempo di risposta rapido, l'Autolab Booster20A è stato ottimizzato per effettuare misure di impedenza elettrochimica, in combinazione con il modulo FRA32M, su celle a combustibile, batterie e supercondensatori. L'amplificatore è in grado di gestire celle attive e passive. Il Booster20A può essere utilizzato per misurare le caratteristiche di carica e scarica di super-condensatori, effettuare misure sulle celle a combustibile o effettuare misure DC o AC su elettrodi di grande area.

Parti incluse 3500003600

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

1 PCS

CABLE.PWR

Cavo di alimentazione

Cavo di alimentazione standard per strumenti e accessori Autolab.



1 PCS

BST.EMER.BUTN

Amplificatore pulsante di arresto di emergenza

Il Booster20A è dotato di un pulsante di arresto di emergenza che può essere posizionato in prossimità dello strumento. Questo pulsante può essere utilizzato per scollegare immediatamente il Booster20A dalla cella se necessario.



1 PCS

CBL.BSTR20A.DIO

Cavo di interfaccia digitale Booster20A

Cavo di controllo digitale per Autolab Booster20A.

