



Cella di misura della conducibilità $c = 0,1 \text{ cm}^{-1}$ con Pt1000 (cavo fisso, 2,0 m)

6.00922.040

Cella di misura della conducibilità in acciaio inossidabile con costante di cella $c = 0,1 \text{ cm}^{-1}$ (valore guida), sensore di temperatura Pt1000 integrato e cavo fisso (2,0 m) per il collegamento all'OMNIS Measuring Module Conductivity.

Questo sensore è adatto alle misure automatizzate di valori di conducibilità bassi (da 0 a $300 \mu\text{S/cm}$) come ad es. nell'acqua deionizzata o per le misure ai sensi di USP 645>.

Parti incluse 6.00922.040

Qt.	Order no.	Descrizione
10 Stk	6.1236.050	Giunto conico SGJ 14/12 mm
		Giunto conico con SGJ 14/12 mm, polietilene



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.2324.010	Conductivity standard 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 250 mL Standard di conduttività per la calibrazione delle celle di misura conduttimetrica con costante di cella = 0.1/cm	
6.2324.110	Standard di conduttività 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 5x30mL Standard per la calibrazione di celle di misura conduttimetriche con cella costante $c = 0,1/\text{cm}$.	
6.02101.020	Modulo di misura della conducibilità Canale di misurazione per un titolatore OMNIS oppure moduli di titolazione per il collegamento di cellule di misura della conducibilità.	