



Cella di misura della conducibilità $c = 0,5 \text{ cm}^{-1}$ con Pt1000 (cavo fisso, 0,65 m)

6.00923.080

Cella di misura della conducibilità a 4 conduttori con costante di cella $c = 0,5 \text{ cm}^{-1}$ (valore guida), sensore di temperatura Pt1000 integrato e cavo fisso (0,65 m) per il collegamento all'OMNIS Measuring Module Conductivity.

Grazie allo stelo di plastica in PEEK robusto/a prova di rottura, questo sensore è molto resistente dal punto di vista meccanico ed è adatto a misure di valori di conducibilità medi (da $15 \mu\text{S}/\text{cm}$ a $250 \text{ mS}/\text{cm}$) come ad es. in:

- Acqua potabile
- Acqua di superficie
- Acque reflue

Parti incluse 6.00923.080

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

20 Stk

6.1236.050

Giunto conico SGJ 14/12 mm

Giunto conico con SGJ 14/12 mm, polietilene



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.2301.060	Standard ionico KCl 250 mL KCl standard ionico (250 mL, $c(\text{ion}) = 0.1000 \pm 0.0005 \text{ mol/L}$), può essere usato anche come soluzione standard per conducibilità 12.88 mS/cm (25°C).	
6.2324.010	Conductivity standard $100 \mu\text{S/cm}$ 250 mL Standard di conduttività per la calibrazione delle celle di misura conduttimetrica con costante di cella = $0.1/\text{cm}$	
6.2324.110	Standard di conduttività $100 \mu\text{S/cm}$ 5x30mL Standard per la calibrazione di celle di misura conduttimetriche con cella costante $c = 0,1/\text{cm}$.	
6.02101.020	Modulo di misura della conducibilità Canale di misurazione per un titolatore OMNIS oppure moduli di titolazione per il collegamento di cellule di misura della conducibilità.	