



Modulo di misura della conducibilità

6.02101.020

Canale di misurazione per un titolatore OMNIS oppure moduli di titolazione per il collegamento di cellule di misura della conducibilità.

Parti incluse 6.02101.020

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.2621.140	Chaive esagonale 2.5 mm



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.00922.040	Cella di misura della conducibilità $c = 0,1 \text{ cm}^{-1}$ con Pt1000 (cavo fisso, 2,0 m) Cella di misura della conducibilità in acciaio inossidabile con costante di cella $c = 0,1 \text{ cm}^{-1}$ (valore guida), sensore di temperatura Pt1000 integrato e cavo fisso (2,0 m) per il collegamento all'OMNIS Measuring Module Conductivity. Questo sensore è adatto alle misure automatizzate di valori di conducibilità bassi (da 0 a $300 \mu\text{S}/\text{cm}$) come ad es. nell'acqua deionizzata o per le misure ai sensi di USP 645>.	
6.00923.080	Cella di misura della conducibilità $c = 0,5 \text{ cm}^{-1}$ con Pt1000 (cavo fisso, 0,65 m) Cella di misura della conducibilità a 4 conduttori con costante di cella $c = 0,5 \text{ cm}^{-1}$ (valore guida), sensore di temperatura Pt1000 integrato e cavo fisso (0,65 m) per il collegamento all'OMNIS Measuring Module Conductivity. Grazie allo stelo di plastica in PEEK robusto/a prova di rottura, questo sensore è molto resistente dal punto di vista meccanico ed è adatto a misure di valori di conducibilità medi (da $15 \mu\text{S}/\text{cm}$ a $250 \text{ mS}/\text{cm}$) come ad es. in: • Acqua potabile • Acqua di superficie • Acque reflue	
6.00921.040	Cella di misura della conducibilità $c = 0,1 \text{ cm}^{-1}$ con Pt1000 (cavo fisso, 0,65 m) Cella di misura della conducibilità in acciaio inossidabile con costante di cella $c = 0,1 \text{ cm}^{-1}$ (valore guida), sensore di temperatura Pt1000 integrato e cavo fisso (0,65 m) per il collegamento all'OMNIS Measuring Module Conductivity. Questo sensore è adatto alle misure di valori di conducibilità bassi (da 0 a $300 \mu\text{S}/\text{cm}$) come ad es. nell'acqua deionizzata o per le misure ai sensi di USP 645>.	

6.00924.080

Cella di misura della conducibilità $c = 0,5 \text{ cm}^{-1}$ con Pt1000 (cavo fisso, 2,0 m)

Cella di misura della conducibilità a 4 conduttori con costante di cella $c = 0,5 \text{ cm}^{-1}$ (valore guida), sensore di temperatura Pt1000 integrato e cavo fisso (2,0 m) per il collegamento all'OMNIS Measuring Module Conductivity.

Grazie allo stelo di plastica in PEEK robusto/a prova di rottura, questo sensore è molto resistente dal punto di vista meccanico ed è adatto a misure automatizzate di valori di conducibilità medi (da $15 \mu\text{S}/\text{cm}$ a $250 \text{ mS}/\text{cm}$) come ad es. in:

- Acqua potabile
- Acqua di superficie
- Acque reflue



6.00925.100

Cella di misura della conducibilità a 5 anelli $c = 0,7 \text{ cm}^{-1}$ con Pt1000 (cavo fisso, 0,65 m)

Cella di misura della conducibilità a 5 anelli con costante di cella $c = 0,7 \text{ cm}^{-1}$ (valore guida), sensore di temperatura Pt1000 integrato e cavo fisso (0,65 m) per il collegamento all'OMNIS Measuring Module Conductivity.

Questo sensore è adatto alle misure di valori di conducibilità medi (da $5 \mu\text{S}/\text{cm}$ a $20 \text{ mS}/\text{cm}$) come ad es. in:

- Acqua potabile
- Acqua di superficie
- Acque reflue



6.00929.140

Cella di misura della conducibilità $c = 1,6 \text{ cm}^{-1}$ con Pt1000 (cavo fisso, 0,65 m)

Cella di misura della conducibilità a 3 conduttori con costante di cella $c = 1,6 \text{ cm}^{-1}$ (valore guida), sensore di temperatura Pt1000 integrato e cavo fisso (0,65 m) per il collegamento all'OMNIS Measuring Module Conductivity.

Questo sensore è adatto alle misure di valori di conducibilità alti (da 0,1 a 1.000 mS/cm) come ad es. in:

- Acqua di mare
- Acqua di lavaggio
- Soluzioni fisiologiche



6.00930.140

Cella di misura della conducibilità $c = 1,6 \text{ cm}^{-1}$ con Pt1000 (cavo fisso, 2,0 m)

Cella di misura della conducibilità a 3 conduttori con costante di cella $c = 1,6 \text{ cm}^{-1}$ (valore indicativo), sensore di temperatura Pt1000 integrato e cavo fisso (2,0 m) per il collegamento all'OMNIS Measuring Module Conductivity.

Questo sensore è adatto alle misure automatizzate di valori di conducibilità alti (da 0,1 a 1.000 mS/cm) come ad es. in:

- Acqua di mare
- Acqua di lavaggio
- Soluzioni fisiologiche



6.2103.160

Adattatore 4 x connettore B – spina N

Box adattatore per la connessione delle tradizionali celle di misura della conducibilità Metrohm con 4 spine a banana all'856 Conductivity Module.

