



Elettrodo iono-selettivo, Ag/S

6.0502.180

Elettrodo argento e solfuro-selettivo con membrana di cristallo.

Questo elettrodo iono-selettivo va utilizzato insieme a un elettrodo di riferimento ed è adatto per:

- Misure di ioni di Ag^+ (10^{-7} fino a 1 mol/L)
- Misure di ioni di S^{2-} (10^{-7} fino a 1 mol/L)
- Misure di ioni in volumi di campioni molto piccoli (profondità di immersione minima 1 mm)
- Titolazioni

Grazie allo stelo di plastica in EP robusto/a prova di rottura, questo sensore è molto resistente dal punto di vista meccanico.

Il set di lucidatura fornito in dotazione permette di pulire e rinnovare facilmente la superficie dell'elettrodo.

Parti incluse 6.0502.180

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

100 Stk

6.2802.000

Set di pulizia per elettrodi solidi

Set di pulizia con un panno per pulizia e circa 2 g di polvere di ossido di alluminio (granulometria 0.3 µm)



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.2104.020	Cavo per elettrodo 1 m, F Per la connessione dell'elettrodo con attacco Metrohm G agli strumenti Metrohm (presa F)	
6.0750.100	Elettrodo di riferimento LL ISE Elettrodo di riferimento argento/cloruro di argento con sistema Double-Junction. Questo elettrodo di riferimento è perfetto per: • applicazioni automatiche • misure di ioni • titolazioni di surfattanti Il diaframma a smeriglio insensibile allo sporco garantisce un efflusso di elettroliti costante e riproducibile. Inoltre l'elettrolita di riferimento ha una stabilità del segnale ancora migliore. Il sensore viene fornito con c (KCl) = 3 mol/L come elettrolita intermedio, il quale tuttavia può essere scelto liberamente e sostituito.	