



Elettrodo con membrana polimerica separato, Ca

6.0508.110

Elettrodo calcio-selettivo con membrana polimerica.

Questo elettrodo iono-selettivo va utilizzato insieme a un elettrodo di riferimento ed è adatto per:

- Misure di ioni di Ca^{2+} ($5 \cdot 10^{-7}$ fino a 1 mol/L) in soluzioni acquose
- Misure di ioni in volumi di campioni molto piccoli (profondità di immersione minima 1 mm)
- Titolazioni (di ritorno) complessometriche (ad es. determinazione della durezza dell'acqua)

Grazie allo stelo di plastica in PVC robusto/a prova di rottura, questo sensore è molto resistente dal punto di vista meccanico.

Parti incluse 6.0508.110

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

1 PCS

6.1236.050

Giunto conico SGJ 14/12 mm

Giunto conico con SGJ 14/12 mm, polietilene



1 PCS

6.2008.040

Porta punta

Insieme al supporto 6.2008.050, fornisce un supporto per l'elettrodo per le 807 Dosing Unit.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.2104.020	Cavo per elettrodo 1 m, F Per la connessione dell'elettrodo con attacco Metrohm G agli strumenti Metrohm (presa F)	
6.0750.100	Elettrodo di riferimento LL ISE Elettrodo di riferimento argento/cloruro di argento con sistema Double-Junction. Questo elettrodo di riferimento è perfetto per: • applicazioni automatiche • misure di ioni • titolazioni di surfattanti Il diaframma a smeriglio insensibile allo sporco garantisce un efflusso di elettroliti costante e riproducibile. Inoltre l'elettrolita di riferimento ha una stabilità del segnale ancora migliore. Il sensore viene fornito con c (KCl) = 3 mol/L come elettrolita intermedio, il quale tuttavia può essere scelto liberamente e sostituito.	