

Upgrade OMNIS Sample Robot S-L WSM

6.05800.610

Questo set contiene tutti i componenti per l'upgrade da S a L di un OMNIS Sample Robot WSM già esistente. Oltre ai supporti per modulo e rack necessari, il set contiene tutti i cavi, le viti, le prolunghe del braccio e la licenza di funzionamento richiesti. Inoltre, il set contiene un canale di scarico per OMNIS Sample Robot M/L.

Parti incluse 6.05800.610

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.01804.460	Canale di scarico per OMNIS Sample Robot M/L WSM

Il canale di scarico viene montato dietro le postazioni di lavoro dell'OMNIS Sample Robot WSM M/L e serve a raccogliere eventuali versamenti di soluzioni, in caso di errore, così da farli confluire, tramite un tubo flessibile, in un serbatoio di scarico in modo sicuro e senza contatto.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
2.1024.0010	OMNIS Workstation Module (1T/0P)	
	Modulo per l'installazione nell'OMNIS Sample Robot WSM. Il modulo contiene una postazione di lavoro per la gestione automatica dei contenitori portacampione senza pompe. La postazione di lavoro preleva il beaker per campioni per l'analisi. Tra un'analisi e l'altra, è possibile pulire o riporre i sensori utilizzati nel bicchiere di stoccaggio della postazione di lavoro. Se durante l'analisi è necessaria l'agitazione, è possibile collegare a questa postazione di lavoro un agitatore magnetico o un agitatore ad elica separato.	
2.1024.0020	OMNIS Workstation Module (1T/2P)	
	Modulo per l'installazione nell'OMNIS Sample Robot WSM. Il modulo contiene una postazione di lavoro per la gestione automatica dei contenitori portacampione e due pompe per la pulizia automatica (lavaggio e aspirazione) dei contenitori portacampione e dei sensori. La postazione di lavoro preleva il beaker per campioni per l'analisi. Tra un'analisi e l'altra, è possibile pulire o riporre i sensori utilizzati nel bicchiere di stoccaggio della postazione di lavoro. Se durante l'analisi è necessaria l'agitazione, è possibile integrare nella postazione di lavoro un agitatore magnetico o un agitatore ad elica separato.	
2.1024.0030	OMNIS Workstation Module (2T/4P)	
	Modulo per l'installazione nell'OMNIS Sample Robot WSM. Il modulo contiene due postazioni di lavoro per la gestione automatica dei contenitori portacampione e quattro pompe per la pulizia automatica dei contenitori portacampione e dei sensori (lavaggio e aspirazione) su entrambe le postazioni di lavoro. Le postazioni di lavoro prelevano il beaker per campioni per l'analisi. Tra un'analisi e l'altra, è possibile pulire o riporre i sensori utilizzati nei bicchieri di stoccaggio delle postazioni di lavoro. Se durante l'analisi è necessaria l'agitazione, è possibile integrare per ogni postazione di lavoro un agitatore magnetico o un agitatore ad elica separato.	

6.02041.010 Rack dei campioni OMNIS, 9 x 250 mL, (PP)

Rack dei campioni OMNIS per OMNIS Sample Robot Pick&Place adatto a 9 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: 6.01400.000, 6.01400.003, 6.01400.100.


Plastica: polipropilene (PP)



6.02041.020 Rack dei campioni OMNIS, 9 x 200 mL, (PP)

Rack dei campioni OMNIS per OMNIS Sample Robot Pick&Place adatto a 9 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: 6.1459.310.

Plastica: polipropilene (PP)



6.02041.030 Rack dei campioni OMNIS, 16 x 120 mL, (PP)

Rack dei campioni OMNIS per OMNIS Sample Robot Pick&Place adatto a 16 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: 6.01400.200, 6.01400.300, 6.01400.303.

Plastica: polipropilene (PP)



6.02041.040 Rack dei campioni OMNIS, 25 x 75 mL, (PP)

Rack dei campioni OMNIS per OMNIS Sample Robot Pick&Place adatto a 25 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: 6.01402.000, 6.01402.003, 6.1459.400.

Plastica: polipropilene (PP)



6.02041.050

Rack dei campioni OMNIS, 9 x 150 mL, (PP)

Rack dei campioni OMNIS per OMNIS Sample Robot Pick&Place adatto a 9 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: beaker in vetro da 150 mL (forma alta e senza beccuccio).

Plastica: polipropilene (PP)

