



Elettrodo di riferimento Ag/AgCl con KCl (lunghezza 12,5 cm)

6.0726.107

Elettrodo di riferimento argento/cloruro di argento con sistema Double-Junction, lunghezza di inserimento 10 cm.

Il giunto conico 14/15 consente un montaggio rapido e il diaframma flessibile a smeriglio insensibile allo sporco può essere sostituito in qualsiasi momento. L'elettrolita di riferimento e intermedio possono essere scelti liberamente a seconda dell'utilizzo e sono facili da sostituire. Questo sensore viene preriempito con $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ come elettrolita intermedio e di riferimento.

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
-----------	-------------

6.02105.000 Trefolo del cavo, lunghezza 0,55 m

Cavo per elettrodo (1 connettore a banana da 4 mm, 1 connettore a banana da 2 mm) per il collegamento di un elettrodo di riferimento separato all'ingresso di misura analogico di un sistema di titolazione OMNIS.



6.02105.010 Trefolo del cavo, lunghezza 1,5 m

Cavo per elettrodo (1 connettore a banana da 4 mm, 1 connettore a banana da 2 mm) per il collegamento di un elettrodo di riferimento separato all'ingresso di misura analogico di un sistema di titolazione OMNIS, lunghezza 1,5 m.



6.1243.030 Diaframma per elettrodo di riferimento

Diaframma a smeriglio per elettrodi di riferimento 6.0726.1XX e 6.0729.1XX



6.2106.020 Cavo / 1 m / 2 x B

Cavo dell'elettrodo con 2 spine B (4 mm) per collegare gli elettrodi con le connessioni B



6.2106.060

Cavo / 2 m / 2 x B

Cavo dell'elettrodo con 2 spine B (4 mm) per collegare gli elettrodi con le connessioni B



6.2308.020

Electrolita 3 mol/L KCl (250 mL)

Soluzione elettrolitica $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$, 250 mL (per sistemi di riferimento Ag/AgCl)

