



RE Ag/AgCl (lunghezza 16,2 cm)

6.0729.110

RE argento/cloruro di argento con sistema Double-Junction e schermatura separata, lunghezza di inserimento 13,8 cm.

Questo elettrodo di riferimento è perfetto per:

- Applicazioni automatiche
- Campioni non acquosi
- Potenzimetria differenziale

Il giunto conico 14/15 consente un montaggio semplice e il diaframma flessibile a smeriglio insensibile allo sporco può essere sostituito in qualsiasi momento. L'elettrolita di riferimento e ponte possono essere scelti liberamente e sono facili da sostituire. Il sensore viene fornito senza riempimento con l'elettrolita.

Parti incluse 6.0729.110

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

100 Stk

6.1236.050

Giunto conico SGJ 14/12 mm

Giunto conico con SGJ 14/12 mm, polietilene



100 Stk

6.2008.040

Porta punta

Insieme al supporto 6.2008.050, fornisce un supporto per l'elettrodo per le 807 Dosing Unit.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.1243.030	Diaframma per elettrodo di riferimento Diaframma a smeriglio per elettrodi di riferimento 6.0726.1XX e 6.0729.1XX	
6.2308.020	Electrolita 3 mol/L KCl (250 mL) Soluzione elettrolitica c(KCl) = 3 mol/L, 250 mL (per sistemi di riferimento Ag/AgCl)	
6.2310.010	Elettrolita KNO ₃ 1 mol/L 250 mL Soluzione elettrolitica KNO ₃ 1 M (elettrolita di riferimento per elettrodi d'argento combinati)	
6.2320.000	TEABr 0.4 mol/L in glicole etilenico (250 mL) Soluzione elettrolitica TEABr (tetraetilammonio bromuro in glicole etilenico), c(TEABr) = 0.4 mol/L, 250 mL	

6.2104.020

Cavo per elettrodo 1 m, F

Per la connessione dell'elettrodo con attacco Metrohm G agli strumenti Metrohm (presa F)



6.2129.010

Amplificatore differenziale, spina F

Amplificatore differenziale con spina F, per Titrande (l'alimentatore va ordinato a parte: 6.2117.000 alimentatore UE 230V/9V AC)

Disponibile anche come set completo: 6.5104.030 amplificatore differenziale/spina F/230 V UE



6.02105.000

Trefolo del cavo, lunghezza 0,55 m

Cavo per elettrodo (1 connettore a banana da 4 mm, 1 connettore a banana da 2 mm) per il collegamento di un elettrodo di riferimento separato all'ingresso di misura analogico di un sistema di titolazione OMNIS.



6.02105.010

Trefolo del cavo, lunghezza 1,5 m

Cavo per elettrodo (1 connettore a banana da 4 mm, 1 connettore a banana da 2 mm) per il collegamento di un elettrodo di riferimento separato all'ingresso di misura analogico di un sistema di titolazione OMNIS, lunghezza 1,5 m.

