



Sonda Raman con tecnologia See-Through (785 nm), 5 m

607510190

Sonda ST ("see-through") per misurare attraverso imballaggi. Lunghezza della fibra: 5 metri. Include adattatore di messa a fuoco, regolatore di superficie e schermatura per la luce.

Compatibile con i modelli i-Raman NxG 785S e 785H.

Parti incluse 607510190


Qt.	Order no.	Descrizione	
1 PCS	BWT-840001122	Regolatore superficiale per sonda ST	
		Regolatore superficiale per sonda ST.	
		RST-SR	
1 PCS	BWT-840001119	Adattatore di messa a fuoco	
		Adattatore di messa a fuoco STRam 785 nm.	
		RST-FA-785	

1 PCS

BWT-840001120 Accessorio di protezione dalla luce per STRam

Accessorio di protezione dalla luce per STRam.

RST-LS



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
607511600	Coperchio in polistirene per sonda con tecnologia See-Through Coperchio di convalida per sonda con tecnologia See-Through con polistirene standard ASTM integrato.

