




Cella di misura della conducibilità $c = 0,1 \text{ cm}^{-1}$ con Pt1000 (cavo fisso)

6.0914.040

Cella di misura della conducibilità in acciaio inossidabile con costante di cella $c = 0,1 \text{ cm}^{-1}$, con sensore di temperatura Pt1000 integrato e cavo fisso (4 x B (4 mm)).

Questo sensore è adatto alle misure di conducibilità profonde (da 0 a $300 \mu\text{S}/\text{cm}$) come ad es. nell'acqua deionizzata o a misure secondo USP 645>.

Il sensore può essere utilizzato insieme all'856 Conductivity Module con la scatola adattatore (6.2103.160).

Parti incluse 6.0914.040

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

1 PCS

6.1236.050

Giunto conico SGJ 14/12 mm

Giunto conico con SGJ 14/12 mm, polietilene



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
-----------	-------------

6.1420.100 Flow-through measuring vessel
Per elettrodi da 12 mm di diametro (pH, metallo, conducibilità)



6.2324.110 Standard di conduttività 100 µS/cm 5x30mL
Standard per la calibrazione di celle di misura conduttometriche con cella costante c = 0,1/cm.



6.2324.010 Conductivity standard 100 µS/cm 250 mL
Standard di conduttività per la calibrazione delle celle di misura conduttimetrica con costante di cella = 0.1/cm

