



Cella di misura della conducibilità $c = 0,1 \text{ cm}^{-1}$ con Pt1000 (cavo fisso)

6.0916.040

Cella di misura della conducibilità in acciaio inossidabile con costante di cella $c = 0,1 \text{ cm}^{-1}$ (valore guida) con sensore di temperatura Pt1000 integrato e cavo fisso (1,2 m) per il collegamento all'856 Conductivity Module

Questo sensore è adatto alle misure della conducibilità profonde (da 0 a $300 \mu\text{S}/\text{cm}$) come ad es. in acqua deionizzata o a misure secondo USP 645>.

Parti incluse 6.0916.040

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.1236.050	Giunto conico SGJ 14/12 mm
		Giunto conico con SGJ 14/12 mm, polietilene



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
-----------	-------------

6.1420.100 Flow-through measuring vessel
Per elettrodi da 12 mm di diametro (pH, metallo, conducibilità)



6.2324.110 Standard di conduttività 100 µS/cm 5x30mL
Standard per la calibrazione di celle di misura conduttometriche con cella costante c = 0,1/cm.



6.2324.010 Conductivity standard 100 µS/cm 250 mL
Standard di conduttività per la calibrazione delle celle di misura conduttimetrica con costante di cella = 0.1/cm

