



Metrosep A Supp 10 - 50/2,0

6.1020.250

La colonna di separazione Metrosep A Supp 10 - 50/2,0 è basata su un copolimero di polistirene /divinilbenzene ad alta capacità con una grandezza delle particelle di soli 4,6 µm. Le proprietà della colonna possono essere adattate in modo mirato alla specifica applicazione mediante temperatura, portata e composizione dell'eluente. Le colonne di separazione da 2 mm Metrosep A Supp 10 sono dello stesso materiale delle rispettive colonne di separazione da 4 mm. La lunghezza ridotta e la conseguente capacità complessiva relativamente bassa di questa colonna da 50 mm consentono separazioni molto rapide degli anioni standard.

La Metrosep A Supp 10 - 50/2,0 è l'ideale per separazioni semplici e matrici non complesse. Grazie alla portata ridotta, questa colonna di separazione microbore è ottimale per applicazioni IC-MS.

Parti incluse 6.1020.250

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

2 PCS

6.2744.060

Tappo filettato

Per UNF 10/32. Tappo per IC, ad es. per la chiusura di colonne.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.1020.600	Metrosep A Supp 10 Guard/2,0 La colonna Metrosep A Supp 10 Guard/2,0 protegge efficacemente le colonne di separazione microbore A Supp 10 dai contaminanti. Grazie all'«On Column Guard System», la colonna si contraddistingue per l'estrema facilità d'uso. La precolonna viene semplicemente avvitata direttamente sulla colonna analitica, senza necessità di utensili

