



Metrosep A Supp 16 - 100/4,0

6.1031.410

Metrosep A Supp 16 è una colonna di separazione ad alta capacità basata su un copolimero di polistirene/divinilbenzene a superficie funzionalizzata. I gruppi funzionali sono collegati in modo covalente. Grazie alla morfologia dello scambiatore di anioni si produce una selettività unica. Inoltre questo tipo di colonna si contraddistingue per l'elevata resistenza meccanica e chimica.

La colonna è particolarmente adatta per applicazioni che presentano un elevato carico ionico ma che richiedono solo una risoluzione relativamente bassa. L'impiego per la determinazione di bromato nelle acque tramite il metodo al triioduro (EPA 326, DIN EN ISO 11206) è una tra le numerose applicazioni della Metrosep A Supp 16 - 100/4,0.

Parti incluse 6.1031.410

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

2 PCS

6.2744.060

Tappo filettato

Per UNF 10/32. Tappo per IC, ad es. per la chiusura di colonne.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.1031.500	Metrosep A Supp 16 Guard/4,0	
	La Metrosep A Supp 16 Guard/4,0 protegge efficacemente le colonne di separazione Metrosep A Supp 16 dai contaminanti. Grazie all'«On Column Guard System», la precolonna si contraddistingue per l'estrema facilità d'uso. La precolonna viene semplicemente avvitata sulla colonna analitica. L'operazione non richiede utensili.	
6.1031.510	Metrosep A Supp 16 S-Guard/4,0	
	La Metrosep A Supp 16 S-Guard/4,0 protegge efficacemente le colonne di separazione analitiche Metrosep A Supp 16 dai contaminanti. La precolonna viene semplicemente collegata con la colonna mediante collegamento capillare. L'operazione non richiede utensili.	