




# Optrode

6.1115.000

Sensore ottico per titolazioni fotometriche con 8 lunghezze d'onda disponibili. La modifica della lunghezza d'onda può avvenire tramite software (da tiamo 2.5) o con magnete. Lo stelo di vetro è completamente resistente ai solventi e facile da pulire. Il sensore salvaspazio è adatto ad es. per:

- Titolazioni non acquose secondo USP o EP
- Determinazioni dei gruppi terminali carbossilici
- TAN/TBN secondo ASTM D974
- Determinazione del solfato
- Fe, Al, Ca in calcestruzzo
- Durezza dell'acqua
- Solfato di condroitina secondo USP

Il sensore non è adatto per la determinazione di concentrazioni mediante misura dell'intensità del colore (colorimetria).

## Accessori opzionali

| Order no. | Descrizione |
|-----------|-------------|
|-----------|-------------|

6.02109.000 Cavo adattatore OMNIS

Questo cavo adattatore presa F su spina P è adatto come connettore di un sensore senza rilevatore di temperatura con cavo fisso (ad es. Optrode o Solvotrode easyClean) sul modulo di misura analogico di OMNIS.



---

6.02117.000 Alimentatore USB 5 V / 2,1 A

Caricatore USB per 946 Portable VA Analyzer.

Alimentatore per l'alimentazione elettrica del 6.1115.100 Optrode, se su uno strumento Metrohm non è presente un connettore USB apposito (come ad es. in strumenti più vecchi).

