



Stelo dell'elettrodo

6.1241.060

Per punte dell'elettrodo 6.1204.XXX e pin di contatto 6.2103.1XX. Punta dell'elettrodo B (4 mm).

Parti incluse 6.1241.060

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.1236.020	Giunto conico con SGJ 14/12 mm
		Giunto conico con SGJ 14/12 mm e O-ring



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.1204.130	Punta dell'elettrodo di argento Punta dell'elettrodo in metallo, argento (Ag). Diametro del disco dell'elettrodo 2 mm. Filettatura M3.	
6.1204.140	Punta dell'elettrodo d'oro Punta dell'elettrodo in metallo, oro (Au). Diametro del disco dell'elettrodo 2 mm. Filettatura M3.	
6.1204.150	Punta dell'elettrodo d'oro laterale Punta dell'elettrodo in metallo, oro (Au), con punta dell'elettrodo laterale. Diametro del disco dell'elettrodo 3 mm. Filettatura M3.	
6.1204.170	Punta dell'elettrodo in platino 3 mm per CVS Punta dell'elettrodo in platino (Pt), diametro del disco dell'elettrodo 3 mm, superficie lucidata, adattatore con filettatura M3. Campo di temperatura: da 0 a 40 °C.	

6.1204.180

Punta dell'elettrodo Ultra-Trace

Punta dell'elettrodo in grafite Ultra Trace. Diametro del disco dell'elettrodo 2 mm.



6.1204.190

Punta dell'elettrodo in platino 1 mm per CVS

Punta dell'elettrodo in platino (Pt), diametro del disco dell'elettrodo 1 mm $\pm$ 0,02 mm, superficie lucidata, stelo in vetro, adattatore con filettatura M3. Errore di oscillazione radiale: 0,2 mm. Campo di temperatura da 0 a 50 °C.



6.1204.610

Punta dell'elettrodo in platino 2 mm per CVS

Punta dell'elettrodo in platino (Pt), diametro del disco dell'elettrodo 2 mm $\pm$ 0,05 mm, superficie lucidata, stelo in vetro, adattatore con filettatura M3. Errore di oscillazione radiale: 0,3 mm. Campo di temperatura da 0 a 50 °C.



6.2103.110

Punta di contatto M3, 2 mm

Per il corpo dell'elettrodo 6.1241.060 e la punta dell'elettrodo 6.1204.1 XX. Con filettatura M3. Da usare con strumentazione VA e per applicazioni ELCD



6.2103.120

Punta di contatto M4, 2 mm

Per il corpo dell'elettrodo 6.1241.060 e la punta dell'elettrodo 6.1204.3 XX. Con filettatura M4. Da usare con strumentazione VA.



6.1204.600

Punta dell'elettrodo in carbone vetroso, stelo in vetro.

Punta dell'elettrodo in carbone vetroso (GC). Diametro del disco dell'elettrodo $2 \text{ mm} \pm 0,1 \text{ mm}$, superficie lucidata, stelo in vetro, adattatore con filettatura M3, errore di oscillazione radiale: 0,25 mm. Campo di temperatura: da 0 a 50 °C.

