



Bottiglia per eluente / 2 L / GL 45

6.1608.070

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.1602.150	Sifone per bottiglia / GL 45 - 3 x UNF 10/32 Per collegare capillari 1/16". Da usare per le soluzioni ausiliarie dell'MSM e nella MISIP.



6.1602.160

Sifone per bottiglia per eluenti e reagenti GL - 45

Per bottiglie di eluente, reagente e di lavaggio con connessioni per tubo di assorbimento e tubo di aspirazione.


