




Cavo RS232 / 2 m / 25-pin D-sub 25

6.2125.100

Cavo di estensione RS232 (1:1) con schermatura speciale EMC

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.2125.020	Cavo RS232 25P / 3m Per collegare Metrohm RS232 interface con stampante Seiko DPU-41X, AND o balance Mettler (opzione 011, 012). Per 691, 692, 713 pH Meters, Titrino, o 737 KF Coulometer. Cavo di estensione RS232 (1:1). Per cavi speciali schermati vedere 6.2125.100

