



Testa della pompa macro in PEEK

6.2824.130

Testa della pompa macro per strumenti IC intelligenti, gamma di flusso da 0,1 a 20 mL/min, pressione massima 12,5 MPa.

Parti incluse 6.2824.130

Qt.	Order no.	Descrizione
2 PCS	6.2741.040	Utensile per la guarnizione del pistone in PE/PTFE Per tutte le teste pompanti Macro



1 PCS

6.2824.170

Valvola di entrata in PEEK

Valvola di ritegno senza metallo per il lato in entrata delle teste delle pompe IC degli apparecchi 940, 930, 925, 883, 882, 881 e 850.



1 PCS

6.2824.160

Valvola di uscita in PEEK

Valvola di ritegno senza metallo per il lato in uscita delle teste delle pompe IC degli apparecchi 940, 930, 925, 883, 882, 881 e 850.

