



## Rotore MSM A

6.2832.000

Rotore del soppressore per tutti gli strumenti IC con MSM

### Accessori opzionali

| Order no.  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2832.010 | Raccordo per MSM e MSM-LC<br><br>Con linee di alimentazione e scarico. Per tutti gli strumenti IC con MSM (Metrohm Suppressor Module).<br>Per la sostituzione negli strumenti Professional IC di generazione 850, 881, 882 e 883 (prodotti prima del 2017). |



6.2835.010

Raccordo per modulo MSM e SPM

Raccordo universale per MSM negli strumenti Professional IC Vario e Compact Flex, nonché per modulo MSM-HC e SPM. Con linee di alimentazione e scarico.

