



# Cella di misurazione a flusso continuo per 944

6.2839.130

Cella di misurazione a flusso continuo PEEK per 944 Professional UV/VIS Detector Vario

Parti incluse 6.2839.130

| Qt.   | Order no.  | Descrizione     |
|-------|------------|-----------------|
| 2 PCS | 6.2744.060 | Tappo filettato |

Per UNF 10/32. Tappo per IC, ad es. per la chiusura di colonne.



# Accessori opzionali

| Order no.  | Descrizione                                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2764.000 | Guarnizioni sostitutive 62839130                                                                              |
|            | Guarnizioni sostitutive per la cella di misurazione a flusso continuo 10 mm (6.2839.130) per strumenti UV/VIS |

