



Stazione di trasferimento liquidi, a destra

6.2841.130

Stazione combinata di lavaggio e diluizione per campionatori con due torri e Swing Head. Per il montaggio a destra della torre.

Parti incluse 6.2841.130

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.2621.140	Chaive esagonale 2.5 mm



1 PCS

6.1808.050

Tubo di connessione ad oliva M8

1 filettatura esterna M8 e 1 oliva per tubi. E.g. per la camicia termostatica delle Unità Intercambiabili e degli strumenti di misura della stabilità.



1 PCS

6.1801.120

Tubo in PVC / 4 mm / 6 mm / 2 m



1 PCS

6.2621.030

Chiave esagonale 4 mm



2 PCS

6.2744.060

Tappo filettato

Per UNF 10/32. Tappo per IC, ad es. per la chiusura di colonne.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.2762.100	Recipiente di miscelazione per la stazione di trasferimento liquidi Recipiente di miscelazione sostitutivo per stazioni combinate di lavaggio e diluizione.	
6.2762.200	Coperchio trasparente per recipiente di miscelazione 6.2762.100, PMMA Coperchio trasparente per recipiente di miscelazione 6.2762.100, per ispezione visiva del recipiente di miscelazione.	
2.741.0010	741 Magnetic Stirrer 741 Magnetic stirrer per scambiatori di campioni. 741 Magnetic Stirrer per lo scambiatore di campioni si trova sotto il cestello portacampioni.	