



## Kit di accessori: Vario/Flex Basis

6.5000.000

Kit di accessori di base per un Professional IC Vario o un Compact IC Flex.

Parti incluse 6.5000.000

| Qt.   | Order no.   | Descrizione                    |
|-------|-------------|--------------------------------|
| 1 PCS | 6.01816.010 | Tubo in silicone, 8/12 mm, 2 m |
|       |             | Tubo di scarico                |



1 PCS

6.1602.210

Attacco 5 x UNF 10/32 per «Waste Collector»

Attacco per il passaggio e il fissaggio di fino a 5 tubi capillari per scarti.



1 PCS

6.1807.010

Connettore a Y per tubo 6-9 mm i.d.

Connessione per i tubi di scarico



1 PCS

6.1815.010

Fascia a spirale da 0.5 m

Per tenere insieme differenti cavi o tubi



2 PCS

6.1816.020

Tubo in silicone 6 mm i.d., 1 m

Per tubi di scarico



1 PCS

6.2057.220

Sostegno per Waste Collector

Sostegno per il fissaggio del Waste Collector allo strumento IC.



1 PCS

6.2151.020

Cavo USB A - USB B 1.8 m

Cavo di collegamento USB



1 PCS

6.2251.000

Fascetta per la marcatura di capillari

Parti di tubi restringibili colorati per marcare capillari. Per ognuno tre pezzi di cinque colori diversi.



1 PCS

6.2617.010

Tool per guarnizione del pistone (piston seal)

Per rimuovere ed assemblare le guarnizioni del pistone per tutte le pompe IC



2 PCS

6.2621.000

Chiave regolabile

Massima apertura: 20 mm. Per gli strumenti IC



1 PCS

6.2621.030

Chiave esagonale 4 mm



1 PCS

6.2621.050

Chiave inglese 1/4 in.

Per viti 1/4 in. Per gli strumenti IC



1 PCS

6.2621.080

Strumento di taglio per capillari

Strumento per il taglio semplice di capillari in plastica, 1/16" e 1/8", con 5 lame di ricambio incluse.



1 PCS

6.2621.100

Chiave a brugola da 3 mm per IC Sample Processor



2 PCS

6.2739.000

Chiave inglese

Per fissare le connessioni



1 PCS

6.2743.080

Tappo per fuoriuscita (ProfIC), 5 pezzi

Per strumenti Professional IC



1 PCS

6.2765.000

Contenitore con scolo GL 45 per «Waste Collector»

Contenitore con scolo per «Waste Collector».

