



Equipaggiamento IC: eluente supplementare sull'Eluent Production Module

6.5330.090

Set di accessori per l'Eluent Production Module. Comprende tutti i pezzi per l'aggiunta di un eluente. I sensori di livello devono essere ordinati conformemente all'applicazione.

Parti incluse 6.5330.090

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.1602.160	Sifone per bottiglia per eluenti e reagenti GL - 45

Per bottiglie di eluente, reagente e di lavaggio con connessioni per tubo di assorbimento e tubo di aspirazione.



1 PCS

6.1608.070

Bottiglia per eluente / 2 L / GL 45




1 PCS

6.1618.020

Adattatore da filettatura S 40 a GL 45

Adattatore per bottiglie con filettatura S40 (Merck...) a GL45.



1 PCS

6.1618.050

Adattatore con filettatura da 40 mm a GL 45

Adattatore per bottiglie con filettatura 40 mm a GL45.



1 PCS

6.1621.000

Contenitore da 10 L

Come recipiente di lavaggio o di scarico nei sistemi automatizzati



1 PCS

6.1621.100

Tappo per contenitore da 10 L

Tappo per contenitore da 10-L. Per un trasporto semplice e sicuro dei contenitori pieni.



1 PCS

6.1624.000

Adattatore SGJ 14 per l'assorbitore 6.1619.XXX

Adattatore SGJ 14. Parte del 6.1619.010 del Dilution Sample Processor.



1 PCS

6.1626.000

Sifone per bottiglia GL 45 per Levelsensor

Questo sifone per bottiglie, dotato di sensori 6.2769.XXX, costituisce i Levelsensor EMPTY o FULL per bottiglie e contenitori.



4 PCS

6.1805.530

Tubo in FEP / M6 / 2 m

Con protezione dalla luce e dalla strozzature



1 PCS

6.1808.280

Adattatore per la porta 4 dell'807 Dosing Unit, M6
interno

Adattatore per l'utilizzo della porta 4 dell'807 Dosing Unit per il
collegamento con un tubo in FEP/M6.



1 PCS

6.1815.010

Fascia a spirale da 0.5 m

Per tenere insieme differenti cavi o tubi



1 PCS

6.1819.100

Tubo di aspirazione in FEP per bottiglia da 2 L

Tubo di aspirazione per sifone per bottiglia con connettore M6. Per la
produzione di eluenti.



1 PCS

6.1819.110

Tubo di aspirazione in FEP per tanica

Tubo di aspirazione per sifone su tanica con connettore M6. Per la
produzione di eluenti.




1 PCS

6.2057.210

Holder for Dosino to IC instruments

Halter zur Befestigung von Dosinos am Gehäuse von IC Geräten.



1 PCS

6.2151.060

Cavo per Level Control ed Eluent Production Module

Cavo di collegamento per Sensore e Level Control o Eluent Production Module.



1 PCS

6.2744.200

Adattatore con filettatura esterna UNF 10/32, interna M6

Raccordo di connessione tra capillari in PEEK 1/16 in. E tubi di trasferimento (M6)



1 PCS

6.1580.250

807 Dosing Unit da 50 mL senza accessori

807 Dosing Unit con chip dati integrato, con cilindro in vetro da 50 mL e protezione dalla luce, montabile sulla bottiglia del reagente con filettatura in vetro ISO/DIN GL 45.





Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.2769.000	Sensore FULL per Levelsensor	
	Questo sensore, montato sul sifone per bottiglia 6.1626.000, costituisce il Levelsensor FULL per bottiglie e contenitori da 1 L e 2 L. Sono contenuti due aste del sensore, un tubo di ingresso e un supporto per il fissaggio del tubo a una delle aste del sensore.	
6.2769.100	Sensore EMPTY per Levelsensor per bottiglie da 1 L	
	Questo sensore, montato sul sifone per bottiglia 6.1626.000, costituisce il Levelsensor EMPTY per bottiglie da 1 L. Sono contenuti due aste del sensore, un tubo di aspirazione e due supporti per il fissaggio del tubo a una delle aste del sensore.	
6.2769.110	Sensore EMPTY per Levelsensor per bottiglie da 2 L	
	Questo sensore, montato sul sifone per bottiglia 6.1626.000, costituisce il Levelsensor EMPTY per bottiglie da 2 L. Sono contenuti due aste del sensore, un tubo di aspirazione e due supporti per il fissaggio del tubo a una delle aste del sensore.	
6.2769.120	Sensore EMPTY per Levelsensor per contenitori da 10 L	
	Questo sensore, montato sul sifone per bottiglia 6.1626.000, costituisce il Levelsensor EMPTY per contenitori da 10 L. Sono contenuti due aste del sensore, un tubo di aspirazione e due supporti per il fissaggio del tubo a una delle aste del sensore.	