



Etichetta adesiva continua per TX-900MH

6.9001.080

Rotolo di carta autoadesiva per stampante ad aghi TX-900MH

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
-----------	-------------

2.143.0200

Stampante ad aghi TX-900MH

Stampante ad aghi compatta con interfaccia USB e RS232 per

- 900 Touch Control (+)
- 915 KF Ti-Touch (+)
- 916 Ti-Touch (+)
- 917 Coulometer (+)
- 91X Meter (+)
- Eco Dosimat/Titrator (+)
- 877/848 Titrino plus (occorre in aggiunta 6.2151.100)
- 865/876 Dosimat plus (occorre in aggiunta 6.2151.100)
- 862 Compact Titrosampler (occorre in aggiunta 6.2151.100)
- 870 KF Titrino plus (occorre in aggiunta 6.2151.100)
- 899 Coulometer (occorre in aggiunta 6.2151.100)



(+) Cavo incluso nel volume di fornitura

6.9002.070

Nastro di inchiostro per stampante ad aghi TX-900MH



6.9001.070

Rotolo di carta per TX-900MH

Rotolo di carta per stampante ad aghi TX-900MH

