



ポンプモジュール Peristaltik (2 チャンネル)

2.1016.0010

OMNIS Sample Robots Pick&Place のモジュールキャリアへの取り付けのためのモジュール。このワークステーションには、洗浄ポンプおよび排液ポンプが装備されています。これは、Pick&Place モジュール内のセンサーを洗浄したり、分析後のサンプルビーカーをラックに戻す前に空にするために使用されます。

納品範囲 2.1016.0010

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.1016.0030	ポンプモジュールペリスタリック (2チャンネル)



1 PCS 6.01543.100 排液チップオートメーション



2 PCS 6.1621.000 Container 10 L



2 PCS 6.1621.100 Cap for 10-L container




1 PCS 6.01803.000 シリコンチューブ 8/12 2.5 m

こぼれ出た溶液が排出物用容器に安全に流れるよう、Pick&Place モジュールもしくはポンプモジュールの排出口と接続するためのシリコンチューブ。



3 PCS 6.01805.000 FEP チューブ接続部 / M6 / 66.5 cm

遮光および折れ曲がり防止付き。



1 PCS 6.01805.010 PTFE チューブ接続部 / M8 / 66.5 cm

遮光および折れ曲がり防止付き。



2 PCS 6.1828.000 PVDF connection nipple



3 PCS 6.2740.020 Spray nozzle





付属品セットにはポンプモジュール「Peristaltik」の洗浄ポンプおよび吸引ポンプの配管に必要なすべてのコンポーネントが含まれています。ルアーコネクタ付きの組み立て済みチューブの他、圧迫クリップとポンプチューブも各2つずつ付属しています。



Pick&Place モジュールの排水チューブ用チューブアダプター、および OMNIS Sample Robot Pick&Place のポンプモジュール。



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.05800.030	ポンプモジュールペリスタリックのアップグレード このセットには、OMNIS Sample Robot Pick&Place で、ポンプモジュール「ペリスタリック」(2 チャンネル) をポンプモジュール「ペリスタリック」(4 チャンネル) にアップグレードするために必要な全てのコンポーネントが含まれています。必要となるポンプ以外に、それぞれもう一つの洗浄ポンプおよび吸引ポンプを装備するのに必要なすべてのチューブおよびキャニスターが含まれています。 
6.05700.010	消耗品キット OMNIS ポンプモジュール (2チャンネル) OMNISポンプモジュールでの交換用ポンプチューブおよび付属の加圧クリップ、各2つ。消耗品キットにより、ポンプモジュールの2つのペリスタリックポンプを新たに装備することが可能です。 
6.05001.010	付属品セット ポンプモジュール「Peristaltik」 (2チャンネル) 付属品セットにはポンプモジュール「Peristaltik」の洗浄ポンプおよび吸引ポンプの配管に必要なすべてのコンポーネントが含まれています。ルアーコネクタ付きの組み立て済みチューブの他、圧迫クリップとポンプチューブも各2つずつ付属しています。 
6.05800.080	ポンプモジュールペリスタリックのアップグレード このセットには、OMNIS Sample Robot Pick&Place で、ポンプモジュール「ペリスタリック」(2 チャンネル) をポンプモジュール「ペリスタリック」(4 チャンネル) にアップグレードするために必要な全てのコンポーネントが含まれています。必要となるポンプ以外に、それぞれもう一つの洗浄ポンプおよび吸引ポンプを装備するのに必要なすべてのチューブおよびキャニスターが含まれています。OMNIS Software のバージョン 2.13.2 および 2.17、またはそれ以上と互換性があります。 