

OMNIS IC L Module

2.1052.0010

OMNIS IC L Module は、OMNIS IC シリーズのハイクラスのデュアルチャンネル装置であり、完璧なカスタマイズに完全な柔軟性を与えます。2 台の OMNIS 高圧ポンプ、注入バルブの柔軟な選択によるデュアル操作の 2 台の OMNIS Actuator Unit、OMNIS MISP Unit、OMNIS Column Thermostat Unit 2 (2チャンネル) を装備し、容易なアクセスを可能にする透明ドアを備えています。

OMNIS MISP Unit は、Metrohm インラインサンプル前処理 (MISP) オプションを追加するために完全な柔軟性を提供し、また、限外ろ過や Metrohm のインテリジェントパーシャルループインジェクションテクニック (MiPT) など、アプリケーションのニーズに完全に適合させることが可能であり、トラップカラムのホルダーとしても使用できます。MISP 技術は、サンプル前処理に通常伴う手動の手順数を低減し、効率と精度を向上させます。

内蔵の Multi Flow Monitor ユニットを使って、4 チャンネルまでフローをスマートモニタリングできます。例えば、チューブの摩耗やろ過膜の汚れによって引き起こされるフロートレンドの変動を検出し、障害を最小限に抑えるためのソフトウェア動作を起動することができます。

追加の 10 台のフリーユニットにより、完全にパーソナライズされた IC システムを作成できます。個々のアプリケーションのニーズに合わせてカスタマイズされた OMNIS IC L Module は、OMNIS Conductivity Detector Unit、OMNIS MSM Unit、OMNIS MCS Unit、OMNIS Degasser Unit、OMNIS Peristaltic Pump Unit、または OMNIS Dosing Drive Unit など様々なユニットを装備することができます。

ベースプレートまたはオートサンプラーと併せて、Reagent Organizer または Reagent Organizer Liquid Control が必要です。フルオートメーションのため、統合型 OMNIS IC Autosampler または OMNIS IC Autosampler COOL を自由に選択できます。


OMNIS IC L Module は、更なる性能向上のため、自由にコンフィグレーション可能な OMNIS Extension Module でいつでもアップグレード可能です。

OMNIS IC 装置は 947 Professional UV/VIS Detector Vario および 945 Professional Detector Vario – Amperometry と互換性があり、検出のオプションを拡大します。

お近くの IC の専門家に連絡し、特定のアプリケーションニーズに合わせて完全にカスタマイズされたイオンクロマトグラフをコンフィグレーションしてください。

納品範囲 2.1052.0010

Order Number	説明	数量
1.1052.0010	OMNIS IC L Module OMNIS IC L Module は、OMNIS IC シリーズのハイクラスのデュアルチャンネル装置であり、完璧なカスタマイズに完全な柔軟性を与えます。2 台の OMNIS 高圧ポンプ、注入バルブの柔軟な選択によるデュアル操作の 2 台の OMNIS Actuator Unit、OMNIS MISP Unit、OMNIS Column Thermostat Unit 2 (2チャンネル) を装備し、容易なアクセスを可能にする透明ドアを備えています。 OMNIS MISP Unit は、Metrohm インラインサンプル前処理 (MISP) オプションを追加するために完全な柔軟性を提供し、また、限外ろ過や Metrohm のインテリジェントパーシャルループインジェクションテクニック (MiPT) など、アプリケーションのニーズに完全に適合させることが可能であり、トラップカラムのホルダーとしても使用できます。MISP 技術は、サンプル前処理に通常伴う手動の手順数を低減し、効率と精度を向上させます。 内蔵の Multi Flow Monitor ユニットを使って、4 チャンネルまでフローをスマートモニタリングできます。例えば、チューブの摩耗やろ過膜の汚れによって引き起こされるフロートレンドの変動を検出し、障害を最小限に抑えるためのソフトウェア動作を起動することができます。 追加の 10 台のフリーユニットにより、完全にパーソナライズされた IC システムを作成できます。個々のアプリケーションのニーズに合わせてカスタマイズされた OMNIS IC L Module は、OMNIS Conductivity Detector Unit、OMNIS MSM Unit、OMNIS MCS Unit、OMNIS Degasser Unit、OMNIS Peristaltic Pump Unit、または OMNIS Dosing Drive Unit など様々なユニットを装備することができます。 ベースプレートまたはオートサンプラーと併せて、Reagent Organizer または Reagent Organizer Liquid Control が必要です。フルオートメーションのため、統合型 OMNIS IC Autosampler または OMNIS IC Autosampler COOL を自由に選択できます。	1 PCS



OMNIS IC L Module は、更なる性能向上のため、自由に
コンフィグレーション可能な OMNIS Extension
Module でいつでもアップグレード可能です。


OMNIS IC 装置は 947 Professional UV/VIS Detector
Vario および 945 Professional Detector Vario –
Amperometry と互換性があり、検出のオプションを拡
大します。

お近くの IC の専門家に連絡し、特定のアプリケーション
ニーズに合わせて完全にカスタマイズされたイオンクロ
マトグラフをコンフィグレーションしてください。

6.05000.000

付属品キット: OMNIS IC

1 PCS




取り付けや毎日の作業、メンテナンスに必要な OMNIS
IC 付属品セット。

このセットには、OMNIS IC 装置に関連する簡単なタス
クに不可欠なツールや付属品が含まれています。

6.05000.010

付属品キット: ボトル OMNIS IC、PP、2 L

2 PCS




試薬ボトルを Reagent Organizer / Reagent Organizer
Liquid Control に取り付けるための OMNIS IC 付属品
セット。

6.05000.040

Zubehör-Kit: OMNIS IC L Module


1 PCS



オプションアクセサリ

2.1055.0020

OMNIS Extension Module



OMNIS Extension Module は、OMNIS IC の拡張モジュールとして機能し、常にメインモジュールとともに稼働されます。OMNIS IC は、最大 5 レベルまで拡張することができます。OMNIS Extension Module は、OMNIS Degasser Unit、OMNIS High-Pressure Pump Unit、または OMNIS Conductivity Detector Unit など、最高 5 台まで、ファンクションユニットのための場所を提供します。

2.945.0020

945 Professional Detector Vario – Amperometry



ICアンペロメトリック検出器が装備されたインテリジェントスタンドアローン検出器です。4つの測定モードによる優れた選択性が特長です：DC、PAD、flexIPAD、CV。抜群の信号対雑音比および非常に高速の測定可能準備状態により高精度の測定が保証されます。インテリジェントIC装置と、または独立した検出器として使用できます。

2.947.0020


947 Professional UV/VIS Detector Vario MW



インテリジェントな複数波長検出器 947 Professional UV/VIS Detector Vario MW は、紫外線や可視光線範囲でアクティブな物質を安全かつ確実に検出することができます。最高8つまでの波長を自由に選択することができます。検出はダイオードアレイによって行われます。


6.05000.100

Installations-Kit: OMNIS IC
M/L




6.05000.130

Installations-Kit: OMNIS IC
L, Kabel




6.05331.010


OMNIS IC-Ausr.: D-INJ, DD




OMNIS IC-Ausr.: UF, PP/DD




OMNIS IC-Ausr.: MIDT




OMNIS IC-Ausr.: UF, PP/PP




OMNIS IC-Ausr.: MiPT




**OMNIS IC-Ausr.: UF-MiPT, PP
/DD**




OMNIS IC Ausr.: Container
10 L, LC




OMNIS IC Ausr.: Kansiter 10
L, Ablauf




OMNIS IC-Ausr.: HPP-
Kolbenhinterspülung, DD




OMNIS IC-Ausr.: PP Reg.




OMNIS IC-Ausr.: DD Reg.




OMNIS IC-Ausr.:
Bodenplatte




OMNIS IC-Ausr.: PCR, DD




OMNIS IC Ausr.: EPOD




**OMNIS IC-Ausr.: Dose-in
Gradient**



**OMNIS IC Ausr.: DD Reg.,
Spülen**



**OMNIS IC-Ausr.: Zwei-Turm-
Setup**



**6.05801.310
Ablaufkit, L**

