



OMNIS NIR Analyzer Solid

2.1071.0010

納品範囲 2.1071.0010

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.1071.0010	OMNIS NIR Analyzer Solid



OMNIS NIR Analyzer による NIR スペクトルの測定と評価のためのファンクションライセンス。



オプションアクセサリ

Order no.	説明	
6.06008.013	プリキャリブレーション、PET、固体	
6.06008.014	プリキャリブレーション、PE、固体	
6.06008.015	プリキャリブレーション、PP、固体	
6.06008.016	プリキャリブレーション、PA6、固体	



6.07402.100 大型ホルダー OMNIS NIR、100 mm



6.07402.110 大きいシャーレ OMNIS NIR、100 mm

様々なサンプル位置における反射中の粉末および顆粒のスペクトル記録のための大型サンプル容器。

次の製品と互換性があります:

- 大型ホルダー OMNIS NIR、100 mm (6.07402.100)



6.07402.120 大きい蓋 OMNIS NIR、黒、100 mm



6.07402.150 シャーレ、Duroplan、100 mm、1 個

直径 100 mm の Duroplan ガラス製シャーレ。

次の製品と互換性があります：

- 大型ホルダー OMNIS NIR、100 mm (6.07402.100)。



6.07402.200 小型ホルダー OMNIS NIR、60 mm



6.07402.210 小さいシャーレ OMNIS NIR、60 mm

様々なサンプル位置における反射中の粉末および顆粒のスペクトル記録のための小型サンプル容器。

次の製品と互換性があります：

- 小型ホルダー OMNIS NIR、60 mm (6.07402.200)



6.07402.220 小さい蓋 OMNIS NIR、黒、60 mm



6.07402.240 シャーレ、PS、60 mm、100 個



6.07402.250 シャーレ、Duroplan、60 mm、1 個

直径 60 mm の Duroplan ガラス製シャーレ。

次の製品と互換性があります：


- 小型ホルダー OMNIS NIR、60 mm (6.07402.200)。



6.07402.260 透明反射容器 OMNIS NIR、60 mm



6.07402.300 フレキシブルホルダー OMNIS NIR



6.07402.910 小型リフレクター OMNIS NIR、1 mm



6.07402.920 小型リフレクター OMNIS NIR、2 mm



6.07402.930 小型リフレクター OMNIS NIR、4 mm



6.07402.940 大型リフレクター OMNIS NIR、1 mm





反射された固形物を分析するための直径 15mm の密封可能なガラス製
使い捨てバイアル 123 個。製品ファミリー XDS、DS2500、OMNIS
の NIR 固形物分析に適しています。



反射された固形物を分析するための直径 19mm の密封可能なガラス製
使い捨てバイアル 225 個。製品ファミリー XDS、DS2500、OMNIS
の NIR 固形物分析に適しています。



6.7402.130 使い捨てバイアル、22 mm、反射

反射された固形物を分析するための直径 22mm の密封可能なガラス製
使い捨てバイアル 172 個。製品ファミリー XDS、DS2500、OMNIS
の NIR 固形物分析に適しています。



6.7402.140 使い捨てバイアル、28 mm、反射

反射された固形物を分析するための直径 28mm の密封可能なガラス製
使い捨てバイアル 216 個。以下のアナライザーに適しています:

- NIRS DS2500 Analyzer
- NIRS XDS RapidContent (Solid) Analyzer
- NIRS XDS MultiVial Analyzer
- NIRS XDS Masterlab Analyzer



6.7402.200 6.7402.110 のための流出防止ストッパー

使い捨てバイアル 15 mm 反射のための流出防止ストッパー123個。



6.7402.210 6.7402.120 のための流出防止ストッパー

使い捨てバイアル 19 mm 反射のための流出防止ストッパー225個。



6.7402.220 6.7402.130 のための流出防止ストッパー

使い捨てバイアル 22 mm 反射のための流出防止ストッパー172個。



6.7402.230 6.7402.140 のための流出防止ストッパー

使い捨てバイアル 28 mm 反射のための流出防止ストッパー216個。



6.07410.000 OMNIS NIR ランプ

2060 The NIR Analyzer および OMNIS NIR Analyzer のためのスペアランプ、内蔵時間カウンタ付き。



6.07402.140 シャーレ、PS、100 mm、100 個



6.07410.010 ダストカバー OMNIS NIR



6.06008.019 プリキャリブレーション、小麦粉、固体

近赤外分光法による、小麦粉の湿気、プロテインと配分含有量の測定のための OMNIS プリキャリブレーション。



6.07402.970 小型リフレクター OMNIS NIR、0.5 mm



6.07410.030 外部標準 OMNIS NIR、反射

