



780 pH Meter

2.780.0010

780pHメータは、pH、配電電圧、温度を測定する機能の他、自動攪拌制御、最大9種類のpHバッファーで校正できるマルチ・ポイント・キャリブレーション、メソッドメモリ、多種の監視機能を提供します。GLPに準拠した自動pH電極テストにより、電極の客観的な判定が可能です。バックライト付きの大きなマルチライン・ディスプレイによって全体像を掴むことができ、個々の設定をすることが容易になります。双方向性のRS-232インターフェースにより、プリンターやパソコンへのデータ転送が可能となります。

納品範囲 2.780.0010

Qt.

Order no.

説明

780pHメータは、pH、配電電圧、温度を測定する機能の他、自動攪拌制御、最大9種類のpHバッファーで校正できるマルチ・ポイント・キャリブレーション、メソッドメモリ、多種の監視機能を提供します。GLPに準拠した自動pH電極テストにより、電極の客観的な判定が可能です。バックライト付きの大きなマルチライン・ディスプレイによって全体像を掴むことができ、個々の設定をすることが容易になります。双方向性のRS-232インターフェースにより、プリンターやパソコンへのデータ転送が可能となります。



pH 電極/滴定のためのPt1000温度センサー内蔵の複合pH電極。これは、特に以下の用途に適しています:

- 困難なサンプル、粘性のあるサンプル、またはアルカリ性のサンプルにおけるpH測定および滴定
- 高温時
- 長期測定

固定グラウンドジョイントダイアフラムは汚れに対して耐性があります。

参照内部液: $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ 、保存液で保存。

代替: $T > 80^\circ \text{C}$ での測定用参照内部液: イドロライト、イドロライトで保管。



1 PCS

6.2013.010

Clamping ring



1 PCS

6.2016.070

Support rod / 400 mm



1 PCS

6.2021.020

Electrode holder



1 PCS

6.2104.600

Electrode cable for plug in head U/plug F, 2x2 mm B, 1m



1 PCS

6.2153.000

Power adapter 100-240 V / 12 V DC



1 PCS

6.2621.070

5 mm hex key for IC Sample Processors



1 PCS

6.2621.130

Hexagon key 2 mm



オプションアクセサリ

Order no.	説明
2.801.0010	801 Stirrer



2.802.0040	804 Ti Stand 用 802 Stirrer プロペラスターラ 6.1909.010 を備えるロッドスターラ。
------------	--




2.804.0010	804 Ti Stand without stand rod
------------	--------------------------------



6.2134.110	Cable RS-232 DB9 socket f – DB9 plug
------------	--------------------------------------



6.2141.320 Remote cable 869 Compact Sample Changer to Remote box MSB



6.2148.010 Remote Box MSB



6.2307.230 Buffer solutions pH 4, 7 and 9



6.2325.000 pHit kit



6.2103.130 Adapter red 2 mm plug / 4 mm socket



6.2103.140 Adapter black 2 mm plug / B socket 4 mm

