




833 Advanced IC Liquid Handling Suppressor Unit

2.833.0020

納品範囲 2.833.0020

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.753.0100	Suppressorblock kpl. **



1 PCS

6.1803.020

PTFE capillary 0.97 mm i.d. / 5 m



2 PCS

6.2128.180

Cable 762/830 - 752/753/754/833



2 PCS

6.2744.010

Pressure screw 5x



1 PCS

6.2744.034

カップリング チューブニップル/UNF 10/32、2個


圧力調整ネジとポンプチューブを接続。2個。ペリスタリックポンプ付きIC装置用。



2 PCS

6.2744.160

Nozzle/UNF 10/32 coupling with security device





2 PCS

6.2821.120

Inline filter 2 µm



オプションアクセサリ

Order no.	説明	
6.1803.030	PTFE capillary 0.5 mm i.d. / 3 m	
6.1826.060	Pump tubing (orange/yellow)	
6.2755.000	Tubing cartridge	
6.2821.130	Spare filter for inline filter	

6.2832.000

MSM Rotor A



6.2832.010

MSMおよびMSM-LCのための接続ピース

インレットおよびアウトレット付き。MSM (Metrohm Suppressor Module) を有するすべてのIC装置用。
850、881、882、および883世代 (2017年以前製造) のProfessional IC装置における代替品として。

