



849 Level Control メタルフリー (ボトル用)

2.849.0030

自動で «Inline Eluent Preparation» を行うため、そしてリモートで溶離液ボトルまたは補助溶液ボトルの充填レベルをモニタリングするための追加装備。849 Level Control は、ポンプの空運転、またはオプションで入手可能な «FULL Sensor» により、オーバーフローを防止します。同梱の «EMPTY Sensor» は、水溶液や溶媒、懸濁液での使用に適しており、ロッドの長さは 2 L の溶離液ボトルを想定しています。

メタルフリーのセンサーは、電気伝導度が非常に低い溶液で使用できます。このため、イオンクロマトグラフィーでの使用、特に超純水での使用にも適しています。

納品範囲 2.849.0030

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

1 PCS

1.849.0020

849 Level Control metal-free (for canisters)



1 PCS

6.1619.000

807 Dosing Unit 用乾燥管



1 PCS

6.2151.060

Cable for Level Control and Eluent Production Module



1 PCS

6.1626.000

Bottle attachment GL 45 for level sensor



1 PCS

6.1815.010

Spiral band 0.5 m



1 PCS

6.2769.110

EMPTY sensor for level sensor for 2 L bottles



オプションアクセサリー

Order no.	説明
-----------	----

6.2769.000 FULL sensor for level sensor



6.2769.100 EMPTY sensor for level sensor for 1 L bottles



6.2769.120 EMPTY sensor for level sensor for 10 L canisters

