




888 Titrando (Touch Control付き)

2.888.0110

内蔵式ビュレットドライブ付きハイエンド滴定装置


- 900 タッチコントロール、マグネチックスターラー 801スターラ、交換ユニット 20 mL、pH ガラス電極 《エコトロードプラス》 の組み合わせを含む
- ダイナミック滴定 (DET)、等量滴下滴定 (MET)、終点設定滴定 (SET)
- 4つのMSBコネクタ
- 絶縁処理の施された測定インターフェース (インテリジェントの電極 《I トロード》 用にも)
- USBコネクタ

納品範囲 2.888.0110

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----



タイトランド用オペレーションユニット、USBサンプルプロセッサ、856導電率モジュール、867 pHモジュール、846 ドージングインターフェース。接触感度が高く、高解像度のカラーディスプレイ、メソッドへ直接アクセスするためのお気に入りメニューによる直管的な操作。インターネットに直接繋げるための内蔵式イーサネットインターフェース、USBプリンターまたはUSBメモリースティックと接続するためのUSBインターフェースを含む。ダイアログ言語: ドイツ語、英語、中国語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語、ポーランド語、イタリア語。



水性酸/塩基滴定のための複合pH 電極。固定グラウンドジョイントダイアフラムは汚れに対して耐性があります。参照内部液: $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ 、保存液で保管。



1 PCS

6.1903.020

Stirring bar / 16 mm



1 PCS

6.1903.030

Stirring bar / 25 mm



1 PCS

6.2001.060

Support stand without support rod



1 PCS

6.2013.010

Clamping ring



1 PCS

6.2016.070

Support rod / 400 mm



1 PCS

6.2021.020

Electrode holder



1 PCS

6.2104.020

Electrode cable / 1 m / F



1 PCS

6.2621.070

5 mm hex key for IC Sample Processors



1 PCS

6.2621.130

Hexagon key 2 mm



1 PCS

6.2739.010

Wrench



1 PCS

6.3026.220

Exchange Unit 20 mL



1 PCS

6.6064.010

USB Memory Stick for 900 Touch Control



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.2148.020	RS-232/USB box

A white rectangular box with two RS-232 ports labeled 'RS-232/1' and 'RS-232/2', a USB port, and a small label '2148.020'.

2.800.0010	800 Dosino
------------	------------

800 Dosino 高性能電動ビュレットのドージングユニット用書き込み・読み取り用ハードウェア付き駆動部。固定されたケーブル付き（長さ 150 cm）。

A white dosing unit with a coiled cable and a small white component.

2.802.0040	804 Ti Stand 用 802 Stirrer
------------	----------------------------

プロペラスターラ 6.1909.010 を備えるロッドスターラ。

A white stirrer rod with a small white component at the top.

2.804.0040	804 Ti Stand with stand
------------	-------------------------

A white stand with a stirrer rod and a small white component.



854 iConnect - インテリジェント電極 «iTrodes» 用の電極ケーブルと測定アンプ (ケーブル長さ 150 cm)。



低濃度イオンの水性溶媒 (例えば飲料水、プロセス水など) におけるpH測定/滴定のためのセンサーデータのメモリーチップおよびPt1000温度センサーが内蔵されたインテリジェントな複合pH電極。この電極は、これらのサンプルにおいて非常に速い応答時間を有します。

固定グランドジョイントダイアフラムは汚れに対して耐性があります。ブリッジ内部液として $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol / L}$ を使用する場合、保存液中での保存が推奨されます。

ブリッジ内部液は、塩化物フリーの内部液 (例えば、硝酸カリウム $c(\text{KNO}_3) = 1 \text{ mol/L}$ (6.2310.010)) と交換することができます。使用される内部液にて保管します。

iTrodeはTitrando、Ti-Touch、または913/914 メーターにて使用することが可能です。



センサーデータのメモリーチップおよびPt1000温度センサーが内蔵されたインテリジェントな複合pH電極。この電極は、特に以下の用途に適しています：

- 困難なサンプル、粘性のあるサンプル、またはアルカリ性のサンプルにおけるpH測定および滴定
- 高温時
- 長期測定

固定グラウンドジョイントダイアフラムは汚れに対して耐性があります。

参照内部液: $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ 、保存液で保存。

代替: $T > 80^\circ \text{C}$ での測定用参照内部液: イドロライト、イドロライトで保管。

iTrodeはTitrand、Ti-Touch、またはは913/914 メーターにて使用することが可能です。



あらゆる酸/塩基の非水滴定のためのセンサーデータのメモリーチップが内蔵されたインテリジェントな複合pH電極。

ガラスメンブランは導電性の低い溶液のために最適化されており、フレキシブルなグラウンドジョイントダイアフラムにより、この電極は汚れの酷いサンプルにも適しています。電極は、非水性参照内部液（塩化リチウムまたはTEABr）と共に用いることができます。適切な参照内部液にて保管します。

iTrodeはTitrand、Ti-Touch、またはは913/914 メーターにて使用することが可能です。




参照電極として pH ガラスメンブランを備え、センサーデータ用のメモリーチップが内蔵された、インテリジェントな複合白金リング電極。このメンテナンスフリーの電極は、例えば以下のような、一定した pH 値での酸化還元滴定に適しています:

- ヨウ素滴定
- クロム酸滴定
- セリウム滴定
- 過マンガン酸塩滴定

この電極は蒸留水で保管されます。

iTrode は、Titrande か Ti-Touch、または 913/914 メーターにて使用できます。



6.2148.010

Remote Box MSB



6.3026.110

Exchange Unit 1 mL



6.3026.150

Exchange Unit 5 mL



6.3026.210

Exchange Unit 10 mL





807 Dosing Unit、2 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



807 Dosing Unit、5 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



807 Dosing Unit、10 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



6.3032.220 807 Dosing Unit 20 mL

807 Dosing Unit、20 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



6.3032.250 807 Dosing Unit 50 mL

807 Dosing Unit、50 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



6.2103.130 Adapter red 2 mm plug / 4 mm socket



6.2103.140 Adapter black 2 mm plug / B socket 4 mm

