



889 IC Sample Center Basic - cool

2.889.0040

889 IC Sample Center Basic – cool は、使用できるサンプルがごく少量である場合の適切なオートメーションのソリューションです。889 IC Sample Center Basic に対して本製品は更に冷却機能を有しているので、生化学的に重要な、または熱化学的に不安定なサンプルに理想的なサンプルチェンジャーです。

メトロームのインテリジェント可変注入テクニックなどを使用して、IC システム内のペリスタリックポンプまたは 800 Dosino でサンプルの搬送を行ないます。

MagIC Net 4.1 以上に対応。

納品範囲 2.889.0040

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

2 PCS

6.1807.010

Y-connector for tubing 6-9 mm i.d.



2 PCS

6.1816.070

シリコンチューブ 8/12 mm、1m

IC Sample Center 用



2 PCS

6.2041.200

サンプルラック、48 x 11 mL、(アルミニウム製)

48 個のサンプル容器に適した889 IC Sample Center のためのサンプルラック。以下のサンプル容器を使用することができます:
6.2743.100、6.2743.107、6.2743.110、6.2743.117。

材質: アルミニウム (Al)



1 PCS

6.2151.020

Cable USB A - USB B 1.8 m



1 PCS

6.2743.107

PP Vials 0.7 mL to IC Sample Center, 100 pieces



1 PCS

6.2743.127

Septum to 6.2743.1XX Si/PTFE



1 PCS

6.2744.010

Pressure screw 5x



オプションアクセサリ

Order no.	説明	
6.1448.057	Aluminum septum caps / 100 pieces	
6.1448.067	セプタム付きスクリューキャップ、100個。 セプタム付きスクリューキャップ、6.2420.007 の 8 mL バイアルに適合、100個	
6.2041.210	サンプルラック、12 x 6 mL、(アルミニウム製) 12 個のサンプル容器に適した889 IC Sample Center のためのサンプルラック。以下のサンプル容器を使用することができます: 6.2419.000。 材質: アルミニウム (Al)	
6.2419.007	バイアル 6 mL、100 個 バイアル、6 mL までのサンプル用、セプタム 6.1448.057 に適合、100 個	

6.2420.007 スクリューキャップバイアル8 mL、100個

スクリューキャップバイアル8 mL、6.1448.067のスクリューキャップ
に適合、100 個



6.2621.110 Crimping tongs



6.2743.100 PP Vials 0.7 mL to IC Sample Center, 1000 pieces



6.2743.107 PP Vials 0.7 mL to IC Sample Center, 100 pieces




6.2743.110 PP Vials 0.3 mL to IC Sample Center, 1000 pieces



6.2743.117 PP Vials 0.3 mL to IC Sample Center, 100 pieces



6.2743.120 Septum to 6.2743.1XX Si/PTFE




6.7303.100 ガラスバイアル、1.5 mL、100 個

次のサンプルチェンジャーでの使用向け: Liquid Autosampler CIC (TEI)、MMS 5000 Autosampler (AJ)、889 Sample Center。



6.7303.110 67303100 用セプタム、100 個

次のサンプルチェンジャーにて 67303100 ガラスバイアルと併せての使用向け: Liquid Autosampler CIC (TEI)、MMS 5000 Autosampler (AJ)、889 Sample Center。



6.05330.220 IC 機器: フルループ、PP、889 Basic



6.2816.220 キャピラリー付き針、79 μ L



6.05330.230 IC 機器: MiPT、889 Basic

