




900 Touch Control

2.900.0010

タイトランド用オペレーションユニット、USBサンプルプロセッサー、856導電率モジュール、867 pHモジュール、846 ドージングインターフェース。接触感度が高く、高解像度のカラーディスプレイ、メソッドへ直接アクセスするためのお気に入りメニューによる直管的な操作。インターネットに直接繋げるための内蔵式イーサネットインターフェース、USBプリンターまたはUSBメモリースティックと接続するためのUSBインターフェースを含む。ダイアログ言語: ドイツ語、英語、中国語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語、ポーランド語、イタリア語。

納品範囲 2.900.0010


Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

1 PCS

1.900.0010

900 Touch Control

タイランド用オペレーションユニット、USBサンプルプロセッサ、856導電率モジュール、867 pHモジュール、846 ドージングインターフェース。接触感度が高く、高解像度のカラーディスプレイ、メソッドへ直接アクセスするためのお気に入りメニューによる直管的な操作。インターネットに直接繋げるための内蔵式イーサネットインターフェース、USBプリンターまたはUSBメモリースティックと接続するためのUSBインターフェースを含む。ダイアログ言語: ドイツ語、英語、中国語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語、ポーランド語、イタリア語。



1 PCS

6.6064.010

USB Memory Stick for 900 Touch Control



1 PCS


6.2723.300

Protective cover for 900 Touch Control



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.2148.050	USB/RS-232 Converter for 900 Touch Control



6.2151.030	Cable USB A - USB B / 0.6 m
------------	-----------------------------



2.142.0100	感熱式プリンタ Custom Q3X
------------	--------------------

以下の装置のためのUSBインターフェース付きコンパクトプリンター

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter (ケーブル6.2151.140)
- Eco Dosimat / Titrator
- 862 Compact Titrosampler
- 870 KF Titrino plus
- 899 Coulometer



用紙幅 60 mm (40 字)。USBケーブル 6.2151.120 付属。

6.2107.120 Manual Dosing Controller - Ti-Touch



2.143.0200 ドットインパクトプリンター TX-900MH

