



910 PSTAT mini

2.910.0010

電気化学の基礎を学ぶのに理想的な機器

910 PSTAT miniは、教育や、研究・開発におけるシンプルな用途のための、USBコネクタを備えた、小さくてコンパクトなPC制御のポテンシostatです。同梱のソフトウェアPSTATは、シンプルかつ直感的に操作ができ、最も重要な電気化学測定技術を備えています。納品内容には、前処理やコンディショニングなしで直接使用できる費用効果の高い使い捨て厚膜センサーが含まれています。各々のセンサーは3つの重要な電極を有します: セラミック基板上に直径4 mmのカーボン、金または白金の作用電極、銀参照電極、カーボン補助電極が配置されています。

主要アプリケーション

- 電気化学分野の教育（学生実験の実習、実験のデモンストレーション）
- 電気化学分野の研究および開発（センサーの開発、電気化学反応の可逆性、反応速度論）

主な特長

- 小さくてコンパクト
- コストパフォーマンスの良さ
- メンテナンス不要の使い捨てセンサー

- USB経由の電力供給
- シンプルで直観的に操作できる PSTAT ソフトウェア

910 PSTAT miniは、以下の付属品と共にキャリーケースに入っています:

- 910 PSTAT mini のための 6.2163.000 電極ケーブル
- 6.2163.010 ダミーセルの接続ケーブル
- 6.1412.000 測定容器
- 6.1412.010 測定容器 (6.1412.000) の蓋
- 6.2703.020 測定容器 (6.1412.000) のホルダー
- Mini USB ケーブル
- ソフトウェア CD
- ダミーセル
- 厚膜電極 (SPE) のオプション: カーボン電極30枚、金電極30枚、白金電極15枚

納品範囲 2.910.0010

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.910.0010	910 PSTAT mini

電気化学の基礎を学ぶのに理想的な機器

910 PSTAT miniは、教育や、研究・開発におけるシンプルな用途のための、USBコネクタを備えた、小さくてコンパクトなPC制御のポテンシオスタットです。同梱のソフトウェアPSTATは、シンプルかつ直感的に操作ができ、最も重要な電気化学測定技術を備えています。納品内容には、前処理やコンディショニングなしで直接使用できる費用効果の高い使い捨て厚膜センサーが含まれています。



910 PSTAT miniは、以下の付属品と共にキャリーケースに入っています:

- 6.2163.000 910 PSTAT mini の電極ケーブル
- 6.2163.010 ダミーセルの接続ケーブル
- 6.1412.000 測定容器
- 6.1412.010 測定容器 (6.1412.000) の蓋
- 6.2703.020 測定容器 (6.1412.000) のホルダー
- Mini USB ケーブル
- ソフトウェア CD
- ダミーセル
- 厚膜電極 (SPE) のオプション: カーボン電極および金電極それぞれ30枚、白金電極15枚

オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.2163.020	Remote cable for 910 PSTAT mini


